

Modulo 2,0

Acciaio trattato



- **Ingranaggio dritto dentatura rettificata JIS B1702 grado 3**

- Angolo di pressione 20°


- Materiali:

Acciaio S45C

Dentatura temprata per induzione

- Superficie di codice del componente di alesaggio ØA

- Durezza in superficie 48-53HRC



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta


Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Gioco (mm)	Peso (kg)	Prezzo unit.
GG2-14	14	28	32	22	12	0,10-0,20	0,10	125,40 €
GG2-15	15	30	34	24	12	0,10-0,20	0,18	130,20 €
GG2-16	16	32	36	26	12	0,10-0,20	0,18	134,61 €
GG2-17	17	34	38	28	12	0,10-0,20	0,19	140,57 €
GG2-18	18	36	40	30	12	0,10-0,20	0,25	145,37 €
GG2-19	19	38	42	31	12	0,10-0,20	0,24	148,97 €
GG2-20	20	40	44	32	15	0,10-0,20	0,31	149,77 €
GG2-21	21	42	46	34	15	0,10-0,20	0,28	150,54 €
GG2-22	22	44	48	36	15	0,10-0,20	0,38	154,53 €
GG2-23	23	46	50	37	15	0,10-0,20	0,35	161,71 €

Dimensioni in mm

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Gioco (mm)	Peso (kg)	Prezzo unit.
GG2-24	24	48	52	38	15	0,10-0,20	0,45	165,28 €
GG2-25	25	50	54	40	15	0,10-0,20	0,49	166,50 €
GG2-26	26	52	56	42	15	0,12-0,22	0,46	176,87 €
GG2-27	27	54	58	44	15	0,12-0,22	0,50	178,44 €
GG2-28	28	56	60	45	15	0,12-0,22	0,61	184,39 €
GG2-29	29	58	62	48	15	0,12-0,22	0,59	186,04 €
GG2-30	30	60	64	50	18	0,12-0,22	0,67	190,44 €
GG2-32	32	64	68	50	18	0,12-0,22	0,74	197,62 €
GG2-34	34	68	72	50	18	0,12-0,22	0,75	211,11 €
GG2-35	35	70	74	50	18	0,12-0,22	0,84	219,45 €
GG2-36	36	72	76	50	18	0,12-0,22	0,88	221,91 €
GG2-38	38	76	80	50	18	0,12-0,22	0,89	237,06 €
GG2-40	40	80	84	60	20	0,12-0,22	1,10	260,15 €
GG2-42	42	84	88	60	20	0,12-0,22	1,10	268,13 €
GG2-44	44	88	92	60	20	0,12-0,22	1,20	283,67 €
GG2-45	45	90	94	60	20	0,12-0,22	1,30	292,01 €
GG2-48	48	96	100	60	20	0,12-0,22	1,50	318,37 €
GG2-50	50	100	104	60	25	0,12-0,22	1,60	329,11 €
GG2-55	55	110	114	60	25	0,14-0,24	1,70	362,93 €
GG2-56	56	112	116	60	25	0,14-0,24	1,80	369,36 €
GG2-60	60	120	124	65	25	0,14-0,24	2,20	403,56 €
GG2-64	64	128	132	65	25	0,14-0,24	2,30	442,29 €
GG2-70	70	140	144	70	25	0,14-0,24	2,90	487,29 €
GG2-75	75	150	154	70	25	0,14-0,24	3,10	542,28 €
GG2-80	80	160	164	80	25	0,14-0,24	3,80	575,38 €
GG2-90	90	180	184	80	25	0,14-0,24	4,50	681,42 €
GG2-100	100	200	204	80	25	0,14-0,24	5,40	799,38 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CXS

Anello di arresto esterno DIN471, esterno DIN 471



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



BABTV

Ball lock pins lockable, Stainless steel



CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per crimpatura



BTESS

Tenditore automatico universale per tenditore, Per ambienti aggressivi



BPFL

Supporto a flangia ovale con cuscinetto, Lamiera



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



WINGbrEcrou

Dado ad alette per serraggio manuale DIN315, Ottone DIN 315



G4

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



SER69K-CLE

Chiusura 1/4 di giro per agroalimentare, Chiave



Q3

Cuscinetto a doppia corona di sfere, Obliquo - Acciaio



OP3_14_06

Accessorio per indicatori, Boccola di riduzione

Prodotti correlati