


- Vite ad alette
- Per serraggio manuale
- Materiale:
Poliammide nero
Superficie opaca
Asta filettata in acciaio zincato

Opzioni

- Inserto inox o poliammide colorata per quantità

Info.

- Venduto a multipli, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta


Riferimenti	A	B	C	ØD	L	F	Prezzo unit. da 1 a 9
GGP34-M6-25	34	14	18	M6	25	4	1,84 €
GGP34-M8-25	34	14	18	M8	25	4	1,97 €
GGP40-M8-25	40	15	19	M8	25	4	2,14 €
GGP48-M8-25	48	17	20	M8	25	4	2,51 €
GGP48-M8-40	48	17	20	M8	40	4	2,55 €

Altri prodotti...



PPF

Pistoncino a molla,
con flangia



T2

Cinghia di
posizionamento T,
T2.5 Poliuretano
armatura in acciaio



VLBG

Anello di
sollevamento,
Girevole



EKN

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 0.5 a
12Nm



BPM_LOK

Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera, LONG-LOK -
Inox 303



MDPOT

Potenziometro,



AT5-BAR

Barra dentata, AT5



TK

Manicotto a sfere
autoallineante
Topball,
Autoallineante,



UTKpwrr

Guida lineare
Utilitrack®, Profilo



RPC

Ruota, Poliammide



F7-P-AM

Visualizzatore
multifunzione, Banda



MEP

Impugnatura cilindrica
libera, Fissa

Prodotti correlati



GGB

Dado ad alette, Cieco



GGB

Dado ad alette,
Maschiato passante