


- Vite ad alette
- Per serraggio manuale
- Materiale:  
Poliammide nero  
Superficie opaca  
Asta filettata in acciaio zincato

### Opzioni

- Inserto inox o poliammide colorata per quantità

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	A	B	C	ØD	L	F	Prezzo unit. da 1 a 9
GGP34-M6-25	34	14	18	M6	25	4	1,84 €
GGP34-M8-25	34	14	18	M8	25	4	1,97 €
GGP40-M8-25	40	15	19	M8	25	4	2,14 €
GGP48-M8-25	48	17	20	M8	25	4	2,51 €
GGP48-M8-40	48	17	20	M8	40	4	2,55 €

## Altri prodotti...



MFB

Giunto a soffietto,  
Alluminio e bronzo -  
con vite a pressione



ADL\_F

Anello di  
sollevamento, Inox



HRV

Sistema di guida su  
binario a V Simple  
Select®, Binario con  
carrello



SH1

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCD2



PLA

Magnete piatto,  
Magnete piatto




PLA

Magnete, Magnete  
piatto con foro  
maschiato



HTD5M\_09

Puleggia dentata di  
trasmissione tipo  
HTD, HTD5 Acciaio



BLHM20

Rinvio angolare, fino a  
1.77 Nm



SHA\_PT

Volantino pieno,  
Poliammide



GAC

Chiusura a leva con  
serratura, Bloccabile



PFC

Piede fisso,  
Livellamento per  
piccoli elementi



BLHB20

Rinvio angolare ad  
albero cavo, fino a  
1.77 Nm

## Prodotti correlati



GGB

Dado ad alette, Cieco



GGB

Dado ad alette,  
Maschiato passante