

Volantino a 6 lobi filettato



GLB

Tecnopolimero con inserti in ottone o inox

con inserti
in ottone
o inox


- Volantino a 6 lobi
maschiato cieco o
maschiato passante

- Materiale:

Poliammide nero
Superficie opaca
Inserto in ottone o inox

Info.

- Venduto a multipli
contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ | 200+ |
|-----|--------|-----|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | -15% | -20% | Su richiesta |

| Ottone | Codice Inox | ØA | ØB | C | F | ØD | E | Ød | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 | Ottone | Inox |
|--|-----------------|----|----|----|----|-----|----|----|--------|-----------------------|---------|------|
| Volantino con foro filettato cieco | | | | | | | | | | | | |
| GLB30-M6 | GLB30-M6/SS | 30 | 14 | 24 | 15 | M6 | 13 | - | ✓ | 2,40 € | 6,06 € | |
| GLB30-M8 | - | 30 | 14 | 24 | 15 | M8 | 13 | - | ✓ | 2,54 € | - | |
| GLB40-M6 | GLB40-M6/SS | 40 | 16 | 28 | 18 | M6 | 13 | - | ✓ | 2,83 € | 6,86 € | |
| GLB40-M8 | GLB40-M8/SS | 40 | 16 | 28 | 18 | M8 | 13 | - | ✓ | 2,83 € | 6,90 € | |
| GLB50-M8 | GLB50-M8/SS | 50 | 18 | 32 | 20 | M8 | 15 | - | ✓ | 3,31 € | 8,69 € | |
| GLB50-M10 | GLB50-M10/SS | 50 | 18 | 32 | 20 | M10 | 16 | - | ✓ | 3,56 € | 8,69 € | |
| GLB60-M12 | GLB60-M12/SS | 60 | 20 | 36 | 22 | M12 | 18 | - | ✓ | 4,79 € | 14,05 € | |
| GLB70-M12 | - | 70 | 23 | 40 | 24 | M12 | 18 | - | ✓ | 5,98 € | - | |
| GLB70-M14 | - | 70 | 23 | 40 | 24 | M14 | 20 | - | ✓ | 7,47 € | - | |
| GLB70-M16 | - | 70 | 23 | 40 | 24 | M16 | 20 | - | ✓ | 7,98 € | - | |
| Volantino con foro filettato passante | | | | | | | | | | | | |
| GLB30-M6/FP | GLB30-M6/FP/SS | 30 | 14 | 24 | 15 | M6 | 11 | 8 | ✓ | 2,98 € | 10,27 € | |
| GLB30-M8/FP | - | 30 | 14 | 24 | 15 | M8 | 11 | 10 | ✓ | 3,26 € | - | |
| GLB40-M6/FP | GLB40-M6/FP/SS | 40 | 16 | 28 | 18 | M6 | 15 | 7 | ✓ | 3,65 € | 11,41 € | |
| GLB40-M8/FP | GLB40-M8/FP/SS | 40 | 16 | 28 | 18 | M8 | 15 | 11 | ✓ | 3,89 € | 12,15 € | |
| GLB50-M8/FP | GLB50-M8/FP/SS | 50 | 18 | 32 | 20 | M8 | 18 | 11 | ✓ | 4,69 € | 13,32 € | |
| GLB50-M10/FP | GLB50-M10/FP/SS | 50 | 18 | 32 | 20 | M10 | 18 | 11 | ✓ | 4,83 € | 14,05 € | |
| GLB60-M12/FP | - | 60 | 20 | 36 | 22 | M12 | 25 | 13 | ✓ | 6,45 € | - | |
| GLB70-M12/FP | - | 70 | 23 | 40 | 24 | M12 | 25 | 14 | ✓ | 8,03 € | - | |
| GLB70-M14/FP | - | 70 | 23 | 40 | 24 | M14 | 25 | 15 | ✓ | 9,81 € | - | |
| GLB70-M16/FP | - | 70 | 23 | 40 | 24 | M16 | 25 | 17 | ✓ | 11,42 € | - | |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Maniglia a ponte, Fino a 250°C



Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



Forcella serie corta, Corta acciaio




Riduttore coassiale, da 20 a 50 Nm



Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...



Distanziatore cilindrico, Ottone



Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



Perno autobloccante inox temprato ad anello, Con impugnatura ad



Ruota di rinvio, Serie 880



Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura



Catena dritta a maglie lunghe, Inox



Pignone a catena - acciaio, 15.875 (DIN 10B-1)

Prodotti correlati



Piccolo volano a 6 alette, Tecnopolimero - Ottone



Volantino a 6 lobi filettato, Tecnopolimero - Inox