


Tecnopolimero con inserti
in acciaio o inox

GLP

- Volantino a 6 lobi con perno filettato
- Materiale: Poliammide nero
Superficie opaca
Perno filettato in acciaio o inox

Opzione

- Inserto inox o poliammide colorata per quantità



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice		ØA	ØB	C	F	ØD	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9	
Acciaio	Inox								Acciaio	Inox
GLP30-M6-20	GLP30-M6-20/SS	30	14	24	15	M6	20	✓	2,21 €	5,32 €
GLP30-M6-30	GLP30-M6-30/SS	30	14	24	15	M6	30	✓	2,40 €	5,46 €
GLP30-M8-20	-	30	14	24	15	M8	20	✓	2,40 €	-
GLP30-M8-30	-	30	14	24	15	M8	30	✓	2,45 €	-
GLP40-M8-20	GLP40-M8-20/SS	40	16	28	18	M8	20	✓	2,67 €	6,30 €
GLP40-M8-30	GLP40-M8-30/SS	40	16	28	18	M8	30	✓	2,74 €	6,67 €
GLP40-M8-40	-	40	16	28	18	M8	40	✓	2,83 €	-
GLP50-M10-20	-	50	18	32	20	M10	20	✓	3,73 €	-
GLP50-M10-30	GLP50-M10-30/SS	50	18	32	20	M10	30	✓	3,83 €	9,94 €
GLP50-M10-40	GLP50-M10-40/SS	50	18	32	20	M10	40	✓	3,94 €	10,08 €
GLP60-M12-30	GLP60-M12-30/SS	60	20	36	22	M12	30	✓	6,40 €	12,15 €
GLP60-M12-50	GLP60-M12-50/SS	60	20	36	22	M12	50	✓	6,98 €	14,05 €
GLP70-M12-30	-	70	23	40	24	M12	30	✓	6,98 €	-
GLP70-M12-50	-	70	23	40	24	M12	50	✓	7,47 €	-

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VBFP

Volantino a 6 lobi -
boccola passante,
Duroplast - Inox



CABtool

Attrezzi per cavi,
Attrezzi per
crimpatura



PSG25

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



HBM

Guida su semi-binari,
Boccola di regolazione



OP6

Indicatore di posizione
digitale (N. di giri), 5
cifre



PF20

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
5 Nm



NIN

Dado autofrenante ,
Inox A2



D19 D29

Molla di compressione
al metro inox, al
metro




RHTtcss

Ruota alte
temperature con foro



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,



RPP

Piastra di giunzione
per cinghia RPP, RPP5



WJUM10

Pattino Drylin® W,
Pattino

Prodotti correlati



GLP

Volantino a 6 lobi,
Tecnopolimero -
Acciaio



BEAB

Manopola, stella,
antibatterico