Volantino a 6 lobi filettato

GLB


Tecnopolimero con inserti in ottone o inox


- **Volantino a 6 lobi maschiato cieco o maschiato passante**
- Materiale:
  Poliammide nero
  Superficie opaca
  Inserto in ottone o inox

Info.

- Venduto a multipli contattateci

Con inserti in ottone o inox





NUOVO !

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice Ottone	Codice Inox	ØA	ØB	C	F	ØD	E	Ød	Stock* Ottone	Prezzo unit. da 1 a 9 Ottone	Prezzo unit. da 1 a 9 Inox
Volantino con foro filettato cieco											
GLB30-M6	GLB30-M6/SS	30	14	24	15	M6	13	-	✔	2,88 €	7,28 €
GLB30-M8	-	30	14	24	15	M8	13	-	✔	3,03 €	-
GLB40-M6	GLB40-M6/SS	40	16	28	18	M6	13	-	✔	3,38 €	8,24 €
GLB40-M8	GLB40-M8/SS	40	16	28	18	M8	13	-	✔	3,38 €	8,28 €
GLB50-M8	GLB50-M8/SS	50	18	32	20	M8	15	-	✔	3,98 €	10,44 €
GLB50-M10	GLB50-M10/SS	50	18	32	20	M10	16	-	✔	4,26 €	10,44 €
GLB60-M12	GLB60-M12/SS	60	20	36	22	M12	18	-	✔	5,75 €	16,92 €
GLB70-M12	-	70	23	40	24	M12	18	-	✔	7,18 €	-
GLB70-M14	-	70	23	40	24	M14	20	-	✔	8,98 €	-
GLB70-M16	-	70	23	40	24	M16	20	-	✔	9,60 €	-
Volantino con foro filettato passante											
GLB30-M6/FP	GLB30-M6/FP/SS	30	14	24	15	M6	11	8	✔	3,57 €	12,36 €
GLB30-M8/FP	-	30	14	24	15	M8	11	10	✔	3,90 €	-
GLB40-M6/FP	GLB40-M6/FP/SS	40	16	28	18	M6	15	7	✔	4,38 €	13,74 €
GLB40-M8/FP	GLB40-M8/FP/SS	40	16	28	18	M8	15	11	✔	4,66 €	14,62 €
GLB50-M8/FP	GLB50-M8/FP/SS	50	18	32	20	M8	18	11	✔	5,63 €	16,04 €
GLB50-M10/FP	GLB50-M10/FP/SS	50	18	32	20	M10	18	11	✔	5,81 €	16,92 €
GLB60-M12/FP	-	60	20	36	22	M12	25	13	✔	7,75 €	-
GLB70-M12/FP	-	70	23	40	24	M12	25	14	✔	9,67 €	-
GLB70-M14/FP	-	70	23	40	24	M14	25	15	✔	11,80 €	-
GLB70-M16/FP	-	70	23	40	24	M16	25	17	✔	13,75 €	-

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


- ***Volantino a 6 lobi con perno filettato***
- *Materiale:*
  Poliammide nero
  Superficie opaca
  Perno filettato in acciaio o inox



NUOVO !

Opzione

- *Inserto inox o poliammide colorata per quantità*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice								Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9	
Acciaio	Inox	ØA	ØB	C	F	ØD	L	Acciaio	Acciaio	Inox
GLP30-M6-20	GLP30-M6-20/SS	30	14	24	15	M6	20	✔	2,64 €	6,40 €
GLP30-M6-30	GLP30-M6-30/SS	30	14	24	15	M6	30	✔	2,88 €	6,56 €
GLP30-M8-20	-	30	14	24	15	M8	20	✔	2,88 €	-
GLP30-M8-30	-	30	14	24	15	M8	30	✔	2,93 €	-
GLP40-M8-20	GLP40-M8-20/SS	40	16	28	18	M8	20	✔	3,21 €	7,58 €
GLP40-M8-30	GLP40-M8-30/SS	40	16	28	18	M8	30	✔	3,28 €	8,02 €
GLP40-M8-40	-	40	16	28	18	M8	40	✔	3,38 €	-
GLP50-M10-20	-	50	18	32	20	M10	20	✔	4,47 €	-
GLP50-M10-30	GLP50-M10-30/SS	50	18	32	20	M10	30	✔	4,59 €	11,96 €
GLP50-M10-40	GLP50-M10-40/SS	50	18	32	20	M10	40	✔	4,72 €	12,14 €
GLP60-M12-30	GLP60-M12-30/SS	60	20	36	22	M12	30	✔	7,69 €	14,62 €
GLP60-M12-50	GLP60-M12-50/SS	60	20	36	22	M12	50	✔	8,38 €	16,92 €
GLP70-M12-30	-	70	23	40	24	M12	30	-	8,38 €	-
GLP70-M12-50	-	70	23	40	24	M12	50	✔	8,98 €	-

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*