

Guida prodotto laterale tonda

GMC GMCss Per imbottigliamento e imballaggio

- **Profilo per guidare i prodotti da convogliare**

- **Materiali:**

Guida: polietilene UHMW 1000 "DESLIDUR"

Supporto: acciaio o inox

- Colore verde


Accessori

- Morsetti porta guide GMC-BR


- Supporti SDG



Adatto per guidare numerosi prodotti



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Lunghezza (mm)	Materiale del supporto	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
GMC20-3000	3000	Acciaio	0,70	✓	50,59 €
GMC20-3000/SS	3000	Inox	0,70	✓	78,70 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




PSG08HC
Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...



PTKss
Piede speciale agroalimentare, Inox - 3-A standard



AT5P_AT10P
Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10




NCT
Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



TBbutee
Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto, Sfere acciaio



TSM T10M
Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



ACLBT5
Sistema di chiusura per profili alluminio, Squadra per blocco porta ...



CHTRB
Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 16,5 Nm



DILC
Indexing plunger with cam, with cam



BABam
Perno di sollevamento autobloccante, Autobloccante



HTD5M-BAR
Barra dentata per cinghia RPP, HTD5



METC
Cuscinetto a collare, Bronzo autolubrificante

Prodotti correlati



GMC_GMK_BR
Morsetto porta guide, Piatto o tondo



SDG
Supporto con tirante ad occhio, Plastica



GDR880
Guida dritta, Serie 880 e 881



STL
Guida con spazzola, Binario