

# Guida prodotto laterale tonda

## GMC GMCss Per imbottigliamento e imballaggio

- **Profilo per guidare i prodotti da convogliare**

- **Materiali:**

Guida: polietilene UHMW 1000 "DESLIDUR"

Supporto: acciaio o inox

- Colore verde


### Accessori

- Morsetti porta guide GMC-BR


- Supporti SDG



**Adatto per guidare  
numerosi prodotti**



### Esempio di applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Lunghezza (mm)	Materiale del supporto	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
GMC20-3000	3000	Acciaio	0,70	✓	50,59 €
GMC20-3000/SS	3000	Inox	0,70	✓	78,70 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BABPass

Perno autobloccante inox temprato ad anello, Con impugnatura ad



PSG3

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



MSP23

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard



BLHM60

Rinvio angolare, fino a 70 Nm



ACL-PLAngle

Elementi di giunzione, Collegamento angolare



PGT

Accessori per pannello, Profilo per pannello scorrevole



UGH25

Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø25



PDD

Pressore a molla sensore di rilevamento, Con asta di comando per int...



PRF1945

Profilato alluminio standard, 19 x 45 mm



PRF\_PL\_9090

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 90x90 mm



MEFC

Cuscinetto a collare, Lega di ferro FP20 autolubrificante METAFRAM

## Prodotti correlati



GMC\_GMK\_BR

Morsetto porta guide, Piatto o tondo



SDG

Supporto con tirante ad occhio, Plastica



GDR880

Guida dritta, Serie 880 e 881



STL

Guida con spazzola, Binario