

Guida prodotto laterale tonda

GMC GMCss Per imbottigliamento e imballaggio

- **Profilo per guidare i prodotti da convogliare**

- **Materiali:**

Guida: polietilene UHMW 1000 "DESLIDUR"

Supporto: acciaio o inox

- Colore verde


Accessori

- Morsetti porta guide GMC-BR


- Supporti SDG



**Adatto per guidare
numerosi prodotti**



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Lunghezza (mm)	Materiale del supporto	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
GMC20-3000	3000	Acciaio	0,70	✓	50,59 €
GMC20-3000/SS	3000	Inox	0,70	✓	78,70 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



T10courroie

Cinghia di
posizionamento T,
T10 Poliuretano
armatura in acciaio



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione



NT61

Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 5 a
14 Nm - a treni
parall...



PTA80

Piede snodato con
base stampata Ø80, Ø
80




CHA38_SS

Cerniera su facciata
ad avvitare inox, Su
facciata



PSG08S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303



B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1



NDS14C

Porta ventosa,
Connettore angolare
universale




CLSCLP

Forcella serie corta,
Corta acciaio



HTD5M_25

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Alluminio



CHB

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
41 Nm



CQA20

Accessori per slitta di
regolazione miniatura,
20

Prodotti correlati



GMC_GMK_BR

Morsetto porta guide,
Piatto o tondo



SDG

Supporto con tirante
ad occhio, Plastica



GDR880

Guida dritta, Serie
880 e 881



STL

Guida con spazzola,
Binario