



# Morsetto porta guide


Plastica

GMCBR  
GMKBR


- Morsetto semplice per guide GMC e GMK
- Materiali:
  - Morsetto: poliammide rinforzata
  - Viti: inox
- Venduto a multipli, contattarci

## Accessori


- Guide GMC e GMK
- Perni di fissaggio APB-F



GMC20-BR



GMK17-BR



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 49
GMC20-BR	Per guida piatta	0,03	✓	3,38 €
GMK17-BR	Per guida tonda	0,03	✓	2,66 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



LRR-53  
Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla inox



NDS20  
Connettore di serraggio, Parallela



LFM2  
Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 2 filetti



AKN  
Giunto a soffietto Gerwah®, da 22 a 180Nm



LVT  
Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



HTD14M\_55  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



PSG15  
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



DBL820  
Rotella per catena, Serie 820 e 815



NKX  
Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and roller bearings



PMC150\_M16  
Supporto antivibrante a campana, Piastra a base quadrata




PRF-SMA  
Sistema di chiusura per profili alluminio, Easily adjustable lock



CHML50  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 107 Nm - Con limitatore ...

## Prodotti correlati



GMC  
Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



APB\_F  
Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



STL  
Guida con spazzola, Binario



APB\_BOU  
Asse per morsetti, Tappo di sicurezza