



Morsetto porta guide


Plastica

GMCBR
GMKBR


- Morsetto semplice per guide GMC e GMK
- Materiali:
 - Morsetto: poliammide rinforzata
 - Viti: inox
- Venduto a multipli, contattarci

Accessori


- Guide GMC e GMK
- Perni di fissaggio APB-F



GMC20-BR



GMK17-BR



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 49
GMC20-BR	Per guida piatta	0,03	✓	3,38 €
GMK17-BR	Per guida tonda	0,03	✓	2,66 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRF_FIX_UNI
Fissaggio, universale



HTD8M_30
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



PTA80
Piede snodato con base stampata Ø80, Ø 80



PT821
Pignone di trazione, Serie 821 e 805



BLHT40
Rinvio angolare a T, da 4 a 10.30 Nm



HTD3M_09
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD3 Alluminio



VDSQCB
Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastra di base per profil...



MCLred
Manicotto di riduzione, Cilindrico - acciaio



BOX-TOR-D
Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 18.00 x



GCB880
Guida curva, Serie 880 e 881




M2
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



E50
Riduttore a rinvio angolare, da 3 a 41 Nm

Prodotti correlati



GMC
Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



APB_F
Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



STL
Guida con spazzola, Binario



APB_BOU
Asse per morsetti, Tappo di sicurezza