



Morsetto porta guide


Plastica

GMCBR
GMKBR


- Morsetto semplice per guide GMC e GMK
- Materiali:
 - Morsetto: poliammide rinforzata
 - Viti: inox
- Venduto a multipli, contattarci

Accessori


- Guide GMC e GMK
- Perni di fissaggio APB-F



GMC20-BR



GMK17-BR



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 49
GMC20-BR	Per guida piatta	0,03	✓	3,38 €
GMK17-BR	Per guida tonda	0,03	✓	2,66 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




VMS
Volantino zigrinato,
Zigrinato



ADL_M
Anello di
sollevamento, Acciaio



DZYSS
Piedino antivibrante
cilindrico inox, inox



M2
Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



DH
Spina cilindrica,
standard DIN 6325




DILC
Indexing plunger with
cam, with cam



PTA150
Piede snodato con
base stampata Ø150,
Ø 150



AC144
Piastrina di riscontro
piatta per chiusura,
22mm



RPP5
Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP5



GE
Chiusura a leva,
Standard




T2,5-BAR
Barra dentata, T2.5



PRESS5HR
Pressa manuale da
banco, Pressione fino
a 500kg

Prodotti correlati



GMC
Guida prodotto
laterale tonda, Per
imbottigliamento e
imballaggio



APB_F
Perno di fissaggio per
morsetti, Filettato



STL
Guida con spazzola,
Binario



APB_BOU
Asse per morsetti,
Tappo di sicurezza