

Inox

GMKBRSS
GMKBRDSS

- Per guida prodotto laterale


- Materiale:

Inox 304


Accessori

- Guide GMC e GMK

- Assi di fissaggio APBF



Morsetto semplice GMK17-BRS/SS



Morsetto doppio GMK17-BRD/SS

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 49
GMK17-BRS/SS	Semplice	0,05	✓	7,79 €
GMK17-BRD/SS	Doppio	0,13	✓	18,38 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



TBD

Tavola di
posizionamento a
passo inverso
manuale, 40kg



DB

Ingranaggio conico in
acciaio, 2:1



GE

Chiusura a leva,
Miniature



SER69K

Chiusura 1/4 di giro
per agroalimentare,
Inox



HTD14M_85

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD14 Ghisa



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio



WING

Dado ad alette per
serraggio manuale,
Acciaio (ANSI B18-17)



UGH20

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø20




BH02

Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio
con circlips



VELM4

Supporto avvitabile
per rotolo a strappo
fermacavi, Poliammide



CTss

Giunto cardanico
telescopico inox,
Sollecitazioni leggere



PSG25

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato

Prodotti correlati




GMK17_R

Guida prodotto
laterale tonda, Per
imbottigliamento e
imballaggio



APB_F

Perno di fissaggio per
morsetti, Filettato



GMK17_P

Guida prodotto
laterale piatta, Per
imbottigliamento e
imballaggio



GMK17_RG

Morsetto di giunzione,
Per guida prodotto
laterale