

Inox

GMKBRSS  
GMKBRDSS

- Per guida prodotto laterale


- Materiale:

Inox 304


### Accessori

- Guide GMC e GMK

- Assi di fissaggio APBF



Morsetto semplice GMK17-BRS/SS



Morsetto doppio GMK17-BRD/SS

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 49
GMK17-BRS/SS	Semplice	0,05	✓	7,79 €
GMK17-BRD/SS	Doppio	0,13	✓	18,38 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PHG05

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2 cementato t...



EBC

Dado cieco Hygienic Design®, Compatto



CPAS-H

Squadra pieghevole, Per carico pesante



CF

Perno folle, Standard - acciaio



SUA4\_L

Giunzione per catena al metro, Maglia di giunzione - acciaio




ACLBTS

Sistema di chiusura per profili alluminio, Spessore per blocca porta...



ZG0

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



T5courroie

Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



CLM

Attacco per forcella, Corta acciaio



G2

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT,



MPE

Distanziatore esagonale, Acciaio

## Prodotti correlati




GMK17\_R

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



APB\_F

Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



GMK17\_P

Guida prodotto laterale piatta, Per imbottigliamento e imballaggio



GMK17\_RG

Morsetto di giunzione, Per guida prodotto laterale