Guida prodotto laterale tonda Inx 🕬 🎏



GMC GMCss

Per imbottigliamento e imballaggio

- Profilo per auidare i prodotti da convoaliare

- Materiali:
 - Guida: polietilene UHMW 1000 "DESLIDUR" Supporto: acciaio o inox
- Colore verde

Accessori


- Morsetti porta quide GMC-BR (vol. 1 p.376) - Supporti SDG (vol. 1 p.382)



Adatto per guidare numerosi prodotti

R.10 15 20 20

Esempio di applicazione



SDG

SCONTI PER QUANTITÀ

			4+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

(mm)	supporto	(kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
3000	Acciaio	0,70	V	57,28 €
3000	Inox	0,70	✓	89,11 €
	(mm) 3000	(mm) supporto 3000 Acciaio	(mm) supporto (kg/m) 3000 Acciaio 0,70	3000 Acciaio 0,70 V

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm







🚧 🖺 🚾 Guida prodotto laterale piatta

Per imbottigliamento e imballaggio


GMK17Pcc


- Profilo per auidare i prodotti da convogliare

- Materiale: Guida: polietilene UHMW 1000 "Deslidur" Supporto: inox

Accessori

- Morsetti porta guide GMK17-BR (vol. 1 p.376) GMK17-BRS/SS. GMK17-BRD/SS (vol. 10 p.378)
- Supporto SDG (vol. 1 p.382)
- Morsetto di aiunzione GMK17-RG/SS (vol. 1 p.377)





Esempio di utilizzo: profilo-guida per cartoni alimentari

Sc. Prezzo -10% -15% Su richies	ta

Codice	Colore	н	Lunghezza L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
GMK17-P40-3/SS	Bianco	40	3000	0,88	V	143,94 €
GMK17-P50-2/SS	Bianco	50	2000	0,95	-	231,10 €
GMK17-P60-2/SS	Bianco	60	2000	1,02	V	174,38 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Guida prodotto laterale tonda Inx 500 P



GMK17RSS

Per imbottigliamento e imballaggio


- Profilo per auidare i prodotti da convogliare


- Materiali: Guida: polietilene UHMW 1000 "Deslidur" Supporto: inox

Accessori

- Morsetti porta guide GMK17-BR (vol. 1 p.376) GMK17-BRS/SS. GMK17-BRD/SS (vol. 1 p.378)
- Supporto SDG (vol. 1 p.382)
- Morsetto di aiunzione GMK17-RG/SS (vol. 1 p.377)







Esempio di utilizzo: profilo-quida per bottiglie

SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Colore	Lunghezza L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
GMK17R-3/SS	Bianco	3000	0,67	✓	95,05€

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





