




Per imbottigliamento
e imballaggio

GMK17Pss

- Profilo per guidare i prodotti da convogliare
- Materiale:
Guida: polietilene UHMW 1000 "Deslidur"
Supporto: inox

Accessori

- Morsetti porta guide **GMK17-BR**, **GMK17-BRS/SS**, **GMK17-BRD/SS**
- Supporto **SDG**
- Morsetto di giunzione **GMK17-RG/SS**



Esempio di utilizzo:
profilo-guida per cartoni alimentari

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Colore	H	Lunghezza L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
GMK17-P40-3/SS	Bianco	40	3000	0,88	✓	121,61 €
GMK17-P50-2/SS	Bianco	50	2000	0,95	✓	144,86 €
GMK17-P60-2/SS	Bianco	60	2000	1,02	✓	155,40 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BPL

Sfera portante alta sporgenza, Leggero



DGS1

Testa a snodo femmina, Acciaio / acciaio - Serie economica




GG1

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



CHAu

Cerniera ad avvitare, 270°



BLHM50

Rinvio angolare, fino a 30 Nm



DILC

Indexing plunger with cam, with cam



PCS_PA6

, 12.7mm (DIN 08B-1)



PCS37K

Pignone a catena dentatura temprata, 9.525mm (DIN06B-1)



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



VRSF

Anello di sollevamento, Orientabile maschio



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



ZG125

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



GMC_GMK_BR

Morsetto porta guide, Piatto o tondo



GMK17_R

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



SDG_SS

Supporto con tirante ad occhio, Inox



GMK17_RG

Morsetto di giunzione, Per guida prodotto laterale