




Per imbottigliamento
e imballaggio

GMK17Pss

- Profilo per guidare i prodotti da convogliare
- Materiale:
Guida: polietilene UHMW 1000 "Deslidur"
Supporto: inox

Accessori

- Morsetti porta guide **GMK17-BR**, **GMK17-BRS/SS**, **GMK17-BRD/SS**
- Supporto **SDG**
- Morsetto di giunzione **GMK17-RG/SS**



Esempio di utilizzo:
profilo-guida per cartoni alimentari

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Colore	H	Lunghezza L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
GMK17-P40-3/SS	Bianco	40	3000	0,88	✓	121,61 €
GMK17-P50-2/SS	Bianco	50	2000	0,95	✓	144,86 €
GMK17-P60-2/SS	Bianco	60	2000	1,02	✓	155,40 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



APB_BOU
Asse per morsetti,
Tappo di sicurezza



BPVM
Sfera portante
avvitabile miniatura,
Miniatura ad avvitare



PMB
Supporto antivibrante
a campana, Piastra a
base ovale



MEB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1



RJUM01
Manicotto a sfere,
Drylin® R



FDSQ
Flexible drive shaft,
Masterflex® Steel,
with PVC casing



CHAL3
Cerniera piana,
Acciaio



UCP_SS
Cuscinetto ritto tutto
inox, Inox



QNU
Cuscinetto a singola
corona di rulli
cilindrici, Anello



SBRtool
Chain tool, Drive
chain maintenance
tools



UTKpwc
Guida lineare
Utilitrack®, Ruota a V
- rivestimento



UCFL_PBT
Supporto a flangia
ovale con cuscinetto,
Polimero e inox

Prodotti correlati



GMC_GMK_BR
Morsetto porta guide,
Piatto o tondo



GMK17_R
Guida prodotto
laterale tonda, Per
imbottigliamento e
imballaggio



SDG_SS
Supporto con tirante
ad occhio, Inox



GMK17_RG
Morsetto di giunzione,
Per guida prodotto
laterale