


Guida prodotto laterale tonda

GMK17RSS



Per imbottigliamento e imballaggio

- Profilo per guidare i prodotti da convogliare
- Materiali:
Guida: polietilene UHMW 1000 "Deslidur"
Supporto: inox



Accessori

- Morsetti porta guide **GMK17-BR**, **GMK17-BRS/SS**, **GMK17-BRD/SS**
- Supporto **SDG**
- Morsetto di giunzione **GMK17-RG/SS**



Esempio di utilizzo:
profilo-guida per bottiglie

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Colore	Lunghezza L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
GMK17R-3/SS	Bianco	3000	0,67	✓	71,05 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZHG5

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



RBNtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù - a doppio blocca...




GE32

Chiusura a leva rigida ad anello, Standard



PRF1945

Profilato alluminio standard, 19 x 45 mm



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Acciaio zincato



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2




SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



PR880

Ruota di rinvio, Serie 880




CRM

Cremagliera in nylon stampato, Nylon



MSP23

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®,



EZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



BPHT


Sfera portante fissaggio con perno filettato, Forte

Prodotti correlati




GMC_GMK_BR

Morsetto porta guide, Piatto o tondo



GMC

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



GMK17_P

Guida prodotto laterale piatta, Per imbottigliamento e imballaggio



GMK17_BR

Morsetto porta guide, Conico singolo