



## Morsetto di giunzione

Inox

**GMKRGss** 

- Per quida prodotto laterale
- Materiale: Inox 304
- Per raccordare tra loro due profili GMK17 (vol. 1 p.373)






#### SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 49
GMK17-RG/SS	0,03	V	6,16 €
*Noi limiti dalla diaponibilità Dimonaiani in mm			

# Esempi di applicazione



## Morsetto porta guide




### **GMKBRS**ss **GMKBRDss**

#### - Per auida prodotto laterale

- Materiale: Inox 304








Inox



Morsetto semplice GMK17-BRS/SS





Morsetto doppio GMK17-BRD/SS

#### SCONTI PER QUANTITÀ

Massa					Prezzo unit.	
	Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	
	Qta	1+	50+	100+	200+	

Tipo	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 49
Semplice	0,05	<b>✓</b>	8,02 €
Doppio	0,13	<b>✓</b>	18,92 €
	Semplice	Tipo (kg) Semplice 0,05	Tipo (kg) Stock* Semplice 0,05 ✓

<sup>\*</sup>Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





