


Morsetto di giunzione



GMKRGss

Inox

- Per guida prodotto laterale
- Materiale:
Inox 304
- Per raccordare tra loro due profili
GMK17




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 49
GMK17-RG/SS	0,03	✓	5,99 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Esempi di applicazione



Altri prodotti...



Maniglia a ponte,
Alluminio




Guida lineare
Utilitrack®, Carello a
rotelle - rivestimento
polimerico



Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
540 Nm



Attrezzo di bloccaggio
a tirante, A tirante -
acciaio



Piastrina di riscontro,
20mm



Pistoncino a molla,
acciaio classe 5.8



Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



Sistema di chiusura,
Battuta a calamita



Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



Riduttore a rinvio
angolare, da 4.50 a
62 Nm



Pignone a catena
dentatura temprata,
9.525mm (DIN06B-1)




Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera, Corpo plastica
+ sf...

Prodotti correlati



Guida prodotto
laterale tonda, Per
imbottigliamento e
imballaggio



Guida prodotto
laterale piatta, Per
imbottigliamento e
imballaggio



Spazzola, Per
imbottigliamento e
imballaggio



Morsetto porta guida,
Conico singolo