

Inox

GMKBRSS
GMKBRDSS

- Per guida prodotto laterale


- Materiale:

Inox 304


Accessori

- Guide GMC e GMK

- Assi di fissaggio APBF



Morsetto semplice GMK17-BRS/SS



Morsetto doppio GMK17-BRD/SS

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice	Tipo	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 49
GMK17-BRS/SS	Semplice	0,05	✓	7,79 €
GMK17-BRD/SS	Doppio	0,13	✓	18,38 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




BSB
Vite a ricircolo di sfere, Supporto



M1
Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



CLG1
Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



CHAGC-AL
Cerniera ad avvitare, Sfilabile



RHT
Ruota alte temperature, fino a 200kg



BCM_TP
Spazzola cilindrica modulare, Filo in tampico



PPS
Anello di sollevamento, Gancio universale ad avvitare



MCL
Manicotto cilindrico maschiato, Cilindrico - inox



NKX
Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and roller



SSDB
Ingranaggio conico inox, 2:1



PGB
Attrezzi, Porta attrezzi



BABam
Perno di sollevamento autobloccante, Autobloccante


Prodotti correlati



GMK17_R
Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



APB_F
Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



GMK17_P
Guida prodotto laterale piatta, Per imbottigliamento e imballaggio



GMK17_RG
Morsetto di giunzione, Per guida prodotto laterale