

# Inx Acc Stock Chiusura a leva a trazione compensata

Raccomandato in caso di assenza di guarnizione

GP22  
GP23


- Tolleranza di posizionamento
- Ottima flessibilità d'utilizzo
- Materiale: acciaio zincato bianco o inox 303

## Assemblaggio

- Quota approssimativa con la piastrina AC122 X=87 mm per una tensione di 350 N

## Info.

- Venduto a multipli, contattateci



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

Codice	Materiale	Ø filo	Spessore leva	Spessore staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo Uni. 1 à 50
<b>Senza porta-lucchetto</b>								
GP22-ZB	Acciaio	1,7	20/10è	25/10è	450	75	✓	7,65 €
GP22-SS	Inox	2,7	20/10è	25/10è	450	75	✓	15,78 €
<b>Con porta-lucchetto</b>								
GP23-ZB	Acciaio	2,5	20/10è	25/10è	450	75	✓	7,87 €
GP23-SS	Inox	3,5	20/10è	25/10è	450	75	✓	16,25 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



EP7

Indicatore di posizione elettronico, 5 cifre



BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



PCM

Impugnatura cilindrica fissa, Impugnatura non girevole



PX

Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero semplice in uscita per r...



DER90

Motore inox AC asincrono da 1,1 a 1,5kW, 1.1 a 1.5kW



PP50

Riduttore a ruota e vite senza fine, da 6.50 a 12.80 Nm




INStool

Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento



SH4

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli,



DZY

Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



PLC\_PLT

Magnete, Con foro maschiato

## Prodotti correlati



AC

Piastrina di riscontro, 12,13,18 e 20mm



GEC

Chiusura a leva in gomma con aggancio, Bloccabile



GP75

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard (GP75)