

Impugnatura sferica maschiata

GPB

Tecnopolimero



- Impugnatura sferica con maschiatura modellata o inserto in ottone
- Piccola scanalatura equatoriale
- Materiale :
Duroplast nero
Inserto in ottone

Info.

- Venduto a multipli contattateci

Maschiatura modellata

Inserto in ottone



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	ØD	A	ØB	Prezzo unit. da 1 a 9
Alesaggio maschiato modellato				
GPB19-M4	19	10	M4	1.53 €
GPB19-M5	19	10	M5	1.53 €
GPB19-M6	19	10	M6	1.53 €
GPB25-M6	25	17	M6	1.70 €
GPB25-M8	25	17	M8	1.70 €
GPB32-M8	32	20	M8	1.88 €
GPB32-M10	32	20	M10	1.88 €
GPB32-M12	32	20	M12	1.88 €
GPB41-M10	41	20	M10	2.48 €
GPB41-M12	41	20	M12	2.48 €
GPB47-M14	47	23	M14	3.34 €
Con inserto in ottone				
GPB19-M6/INS	19	9	M6	2.42 €
GPB25-M8/INS	25	15	M8	2.54 €
GPB32-M8/INS	32	15	M8	2.61 €
GPB32-M10/INS	32	16	M10	2.89 €
GPB41-M10/INS	41	16	M10	3.81 €
GPB41-M12/INS	41	18	M12	4.44 €

Altri prodotti...



UCF

Cuscinetto a flangia quadrata in ghisa, Ghisa



UCFL_SS

Cuscinetto a flangia ovale tutto inox, Inox




BTE

Tenditore automatico universale, Per applicazioni correnti



HTD8M-BAR

Barra dentata per cinghia RPP, HTD8



PF15

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm



INS150

Inserito auto-maschiante a passo grosso, Con colletto - filetto largo



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



BTC

Tappo per tubo quadrato, Standard



GAL_42

Rullo per trasportatore, Senza filetto largo



WSS

Gancio a S simmetrica, Acciaio



PW_PWG25

Vite senza fine di precisione, Acciaio

Prodotti correlati



GPB

Maniglia a tirante, Maschiatura modellata



PCH

Impugnatura, Fungo



GPBSS

Impugnatura sferica femmina filettata, Inox 304



VTLF

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Ottone