

# Impugnatura sferica maschiata

## GPB

## Tecnopolimero



- Impugnatura sferica con maschiatura modellata o inserto in ottone
- Piccola scanalatura equatoriale
- Materiale :  
Duroplast nero  
Inserto in ottone

### Info.

- Venduto a multipli contattateci

Maschiatura modellata

Inserto in ottone



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	ØD	A	ØB	Prezzo unit. da 1 a 9
<b>Alesaggio maschiato modellato</b>				
GPB19-M4	19	10	M4	1.53 €
GPB19-M5	19	10	M5	1.53 €
GPB19-M6	19	10	M6	1.53 €
GPB25-M6	25	17	M6	1.70 €
GPB25-M8	25	17	M8	1.70 €
GPB32-M8	32	20	M8	1.88 €
GPB32-M10	32	20	M10	1.88 €
GPB32-M12	32	20	M12	1.88 €
GPB41-M10	41	20	M10	2.48 €
GPB41-M12	41	20	M12	2.48 €
GPB47-M14	47	23	M14	3.34 €
<b>Con inserto in ottone</b>				
GPB19-M6/INS	19	9	M6	2.42 €
GPB25-M8/INS	25	15	M8	2.54 €
GPB32-M8/INS	32	15	M8	2.61 €
GPB32-M10/INS	32	16	M10	2.89 €
GPB41-M10/INS	41	16	M10	3.81 €
GPB41-M12/INS	41	18	M12	4.44 €

## Altri prodotti...



BLHB60

Rinvio angolare, fino a 70 Nm



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



B5PM

Vite a ricircolo di sfere miniatura, Dado + vite a ricircolo di sfere



M2

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



ERC

Terminale rapido per cavi, A forcella



SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



PP35

Riduttore a ruota e vite senza fine, da 2.20 a 4.10 Nm



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



RNAS

Rotelle, Senza anello interno



CHA38\_SS

Cerniera su facciata ad avvitare inox, Su facciata



PTRSS

Pignone tendicatena, Per ambienti aggressivi

## Prodotti correlati



GPB

Maniglia a tirante, Con inserto ottone



PCH

Impugnatura, Fungo



VTLM

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Acciaio