

Deburring and stripping stainless steel

GPLSS


- Stainless steel deburring brushes

- Materials:

- Twisted galvanised steel
- Stainless steel covering

Applications

- Deburring of pin holes, rivet holes, tapped holes, intersecting holes
- Cleaning of hollow containers (tubes, bottles, holes)
- Cleaning of hard-to-reach areas
- Removing rust
- Cleaning
- Stripping



Deburring a gear bore

DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	Brush diameter ØD	Brush length L1	Overall length L2	Stock*	Price each 1 to 9
GPL5-100/SS	5	100	300	✓	10,03 €
GPL8-100/SS	8	100	300	✓	8,58 €
GPL10-100/SS	10	100	300	✓	7,84 €
GPL12-100/SS	12	100	300	✓	7,84 €
GPL15-100/SS	15	100	300	✓	7,94 €
GPL20-100/SS	20	100	300	✓	8,22 €
GPL25-100/SS	25	100	300	✓	8,29 €

Dimensions in mm

Fax **0 825 88 6000**
Service 0,15 €/min
+ prix appel

Altri prodotti...



PSG08

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



SFWR

Supporto per estremità dell'albero, Elemento a muro



PM4

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



INS_SS

Boccola autofilettante Inox, Inox



BTC_M

Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato, Con inserto maschiato



BDM

Perno ad innesto per boccola magnetica, Bloccaggio magnetico rapido ...



PGM86-M5

Maniglia a ponte, Termoplastica



SHS

Vite a spalla inox 303, Inox 303



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



DOMI_MD

Tavola rotante di regolazione Domino, 55/1



DOMI80


Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80



HTD5M_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Alluminio

Prodotti correlati




GPLac

Scovolo, acciaio




GPLbr

Scovolo, ottone



GPLny

Scovolo, nylon



GPLso

Scovolo, seta