


Acciaio o Delrin lavorato

Modulo 0,8

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2 o plastica delrin

Info.

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.



*quote per gli ingranaggi in plastica (ZH)



INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	delrin
Nm	0,395	2,596	0,10
kW	0,041	0,272	-

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc. Prezzo	-22%	Su richiesta	

Codice	Z	OP	ØD	ØM	Mozzo		Alesaggio		Prezzo unit. da 1 a 5	
					H	ZH	H	ZH	H	ZH
H0.8-9	-	9	11,31	12,91	9	-	5	-	20,27 €	-
H0.8-10	-	10	11,31	12,91	9	-	5	-	21,16 €	-
H0.8-15	ZH0.8-15	15	16,97	18,57	12	14	5	4	23,82 €	11,70 €
H0.8-16	ZH0.8-16	16	18,10	19,70	12	14	5	4	24,09 €	11,70 €
H0.8-20	ZH0.8-20	20	22,63	24,23	12	14	5	4	25,31 €	12,24 €
H0.8-25	ZH0.8-25	25	28,28	29,88	16	16	6	5	25,81 €	12,83 €
H0.8-26	ZH0.8-26	26	29,42	31,02	16	16	6	5	25,86 €	12,83 €
H0.8-30	ZH0.8-30	30	33,94	35,44	16	16	6	5	26,26 €	14,44 €
H0.8-35	ZH0.8-35	35	39,60	41,20	16	16	6	5	26,76 €	14,72 €
H0.8-36	ZH0.8-36	36	40,73	42,33	16	16	6	5	26,97 €	14,82 €
H0.8-40	ZH0.8-40	40	45,25	46,85	16	16	6	5	27,65 €	17,15 €
H0.8-45	ZH0.8-45	45	50,91	52,51	16	16	6	5	28,46 €	21,26 €
H0.8-50	ZH0.8-50	50	56,57	58,17	16	16	6	5	30,67 €	21,70 €
H0.8-56	ZH0.8-56	56	63,36	64,96	16	16	6	5	33,66 €	26,41 €
H0.8-60	ZH0.8-60	60	67,88	69,48	20	18	8	6	34,92 €	26,78 €
H0.8-66	ZH0.8-66	66	74,67	76,27	20	18	8	6	37,55 €	28,31 €
H0.8-70	ZH0.8-70	70	79,20	80,80	20	18	8	8	39,24 €	31,48 €
H0.8-76	ZH0.8-76	76	75,24	76,64	20	18	8	8	41,98 €	44,44 €
H0.8-80	ZH0.8-80	80	90,51	92,11	20	18	8	8	47,80 €	48,89 €
H0.8-86	ZH0.8-86	86	97,30	98,90	20	18	8	6	57,39 €	38,15 €
H0.8-90	ZH0.8-90	90	101,82	103,42	20	20	10	10	59,22 €	64,98 €
H0.8-100	ZH0.8-100	100	113,14	114,74	20	20	10	10	72,35 €	64,98 €
H0.8-112	-	112	126,71	128,31	30	-	12	-	91,90 €	-
H0.8-120	-	120	135,76	137,36	30	-	12	-	91,90 €	-

A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione

H0.8-122	ZH0.8-122	122	Dimensioni: contattateci		Su richiesta	Su richiesta
----------	-----------	-----	--------------------------	--	--------------	--------------

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CAP821

Catena a tapparella dritta, Larga serie 821



EMR

Volantino zigrinato a serraggio rapido, Zigrinato



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



BPFss

Supporto a flangia tonda a carico leggero inox, Inox



PRES

Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Regolazione



CHCSS

Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2



INS100

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Filetto largo



G4-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



DHX

Spina cilindrica filetto interno, estraibile DIN 7979D



BABA

Perno autobloccante, Acciaio



RBGpl


Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - gomma



PTA40

Articulated foot with solid base foot \varnothing 40, 30000N

Prodotti correlati



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90° , Plastica lavorata

...