


Acciaio o Delrin lavorato

Modulo 1,25

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2 o plastica delrin

Info.

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.



*quote per gli ingranaggi in plastica (ZH)



Inclinato a destra 45°

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA

Per 50 denti a 1000 giri/min.

	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	delrin
Nm	1,386	9,108	0,4
kW	0,145	0,954	-

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	H	ZH	H	ZH	H	ZH
H1.25-10	ZH1.25-10	10	17,68	20,18	15	15	6	5	24,68 €	12,36 €
H1.25-16	ZH1.25-16	16	28,28	30,78	20	18	8	6	29,28 €	16,18 €
H1.25-17	ZH1.25-17	17	30,05	32,55	20	18	8	6	30,42 €	16,76 €
H1.25-20	ZH1.25-20	20	35,36	37,86	20	18	8	9	33,71 €	18,61 €
H1.25-22	ZH1.25-22	22	38,89	41,39	20	18	8	9	36,27 €	22,79 €
H1.25-25	ZH1.25-25	25	44,19	46,69	20	18	8	9	38,97 €	31,33 €
H1.25-28	ZH1.25-28	28	49,50	52,00	20	22	8	8	40,34 €	30,48 €
H1.25-30	ZH1.25-30	30	53,03	55,53	20	22	8	8	40,97 €	30,95 €
H1.25-32	ZH1.25-32	32	56,57	59,07	20	22	8	8	41,42 €	31,33 €
H1.25-33	ZH1.25-33	33	58,34	60,84	20	22	8	8	41,68 €	35,75 €
H1.25-36	ZH1.25-36	36	63,64	66,14	20	22	8	8	43,52 €	37,33 €
H1.25-40	ZH1.25-40	40	70,71	73,21	25	26	10	10	49,11 €	42,03 €
H1.25-45	ZH1.25-45	45	79,55	82,05	25	26	10	10	54,34 €	49,30 €
H1.25-50	ZH1.25-50	50	88,39	90,89	25	26	10	10	58,49 €	59,06 €
H1.25-56	ZH1.25-56	56	98,99	101,49	25	26	10	10	66,35 €	74,35 €
H1.25-60	ZH1.25-60	60	106,07	108,57	25	30	10	10	73,58 €	81,94 €
H1.25-66	ZH1.25-66	66	116,67	119,17	25	30	10	10	89,40 €	105,23 €
H1.25-70	ZH1.25-70	70	123,74	126,24	25	30	12	10	93,18 €	106,65 €
H1.25-76	-	76	134,35	136,85	25	-	12	-	101,31 €	-
H1.25-80	-	80	141,42	143,92	25	-	12	-	104,40 €	-
H1.25-84	ZH1.25-84	84	148,49	150,99	30	30	15	15	110,39 €	155,99 €
H1.25-90	ZH1.25-90	90	159,10	161,60	30	30	15	15	114,99 €	189,32 €
H1.25-96	-	96	169,71	172,21	30	-	15	-	123,72 €	-
↓ ↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓ ↓										
H1.25-100	-	100	176,78	179,28	30	-	15	-	Su richiesta	-

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Ruota di precisione,
Bronzo



Dado ad alette per
serraggio manuale
DIN315, Ottone DIN
315



Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato




Inserto autofilettante,
Box kit per materiali
duri



Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
980 Nm



Riduttore inox a ruota
e vite senza fine,
Braccio di reazione



Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
18 Nm



Manicotto a sfere
autoallineante
Topball,
Autoallineante,



Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato



Riduttore a rinvio
angolare, da 4.50 a
28 Nm




Maglia rapida, Inox



Supporto antivibrante
a campana, Piastra a
base ovale

Prodotti correlati



Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata

...