


Modulo 2,5

Acciaio o Delrin lavorato

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NC22 o plastica delrin

*quote per gli ingranaggi in plastica (ZH)



Info.

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NC22 Z10CNF18.09	20NC22 temprato	delrin
Nm	9,71	63,84	3,0
kW	1,02	6,69	-

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc. Prezzo	-22%	Su richiesta	

Codice		Z	ØP	ØD	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5		
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	H	ZH	H	ZH	
H2.5-10	ZH2.5-10	10	35,36	40,36	28	30	15	12	46,35 € 25,64 €
H2.5-12	ZH2.5-12	12	42,43	47,43	30	30	15	12	50,07 € 31,48 €
H2.5-15	ZH2.5-15	15	53,03	58,03	40	36	20	12	58,52 € 44,30 €
H2.5-17	ZH2.5-17	17	60,10	65,10	40	45	20	12	65,10 € 55,77 €
H2.5-20	ZH2.5-20	20	70,71	75,71	50	45	20	15	74,01 € 63,42 €
H2.5-22	ZH2.5-22	22	77,78	82,78	50	45	20	15	81,20 € 73,66 €
H2.5-25	ZH2.5-25	25	88,39	93,39	50	50	20	15	90,69 € 82,35 €
H2.5-30	ZH2.5-30	30	106,07	111,07	50	50	20	17	105,89 € 117,74 €
H2.5-32	ZH2.5-32	32	113,14	118,14	50	50	20	17	113,40 € 125,84 €
H2.5-35	ZH2.5-35	35	123,74	128,74	50	65	20	17	122,27 € 148,53 €
H2.5-40	ZH2.5-40	40	141,42	146,42	50	65	20	20	146,08 € 191,65 €
H2.5-42	ZH2.5-42	42	148,49	153,49	50	65	20	20	148,51 € 198,84 €
H2.5-45	ZH2.5-45	45	159,10	164,10	50	65	20	20	189,72 € 284,02 €
H2.5-46	ZH2.5-46	46	162,63	167,63	50	65	20	20	189,72 € 330,03 €
H2.5-50	ZH2.5-50	50	176,78	181,78	50	65	20	20	262,69 € 398,83 €
H2.5-55	ZH2.5-55	55	194,45	199,45	50	65	20	20	329,12 € 410,05 €
H2.5-56	-	56	197,99	202,99	50	-	20	-	334,99 € -
H2.5-60	-	60	212,13	217,13	50	-	20	-	341,40 € -
H2.5-66	-	66	233,35	238,35	50	-	20	-	402,00 € -
H2.5-70	-	70	247,49	252,49	50	-	20	-	477,03 € -
H2.5-76	-	76	268,70	273,70	50	-	20	-	549,26 € -
H2.5-80	-	80	282,84	287,84	50	-	20	-	598,29 € -
H2.5-90	-	90	318,20	323,20	50	-	20	-	684,24 € -
H2.5-96	-	96	339,41	344,41	50	-	20	-	728,67 € -
H2.5-100	-	100	353,55	358,55	50	-	20	-	777,73 € -

A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione

H2.5-165	ZH2.5-165	165	Dimensioni: contattateci			Su richiesta	Su richiesta
----------	-----------	-----	--------------------------	--	--	--------------	--------------

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



G3-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



PSG08

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastra di base per profil...



IBJss

Snodo angolare, Inox



ZA

Albero per guida lineare, Acciaio temprato



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1




AT10-25ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT10 a...



YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



TM_CTM_CTF

Accessori per ventosa, Insetto per ventosa - A scatto



BPHT

Sfera portante fissaggio con perno filettato, Forte



OPFL_OPPM

Accessorio per indicatori, Flangia blocco albero

Prodotti correlati



H2

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata

...