


Acciaio o Delrin lavorato

Modulo 3,0

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2 o plastica delrin

Info.

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.



INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	delrin
Nm	16,17	106,3	5,0
kW	1,69	11,17	-

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta


SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	H	ZH	H	ZH	H	ZH
H3-9	ZH3-9	9	42,43	48,43	34	36	20	15	52,11	€ 29,28
H3-10	ZH3-10	10	42,43	48,43	34	40	20	15	56,07	€ 35,37
H3-15	ZH3-15	15	63,64	69,64	50	48	25	15	75,74	€ 64,98
H3-16	ZH3-16	16	67,88	73,88	50	48	25	15	78,11	€ 66,99
H3-20	ZH3-20	20	84,85	90,85	60	60	25	20	98,66	€ 89,57
H3-25	ZH3-25	25	106,07	112,07	60	60	25	20	131,96	€ 137,20
H3-26	ZH3-26	26	110,31	116,31	60	60	25	20	134,49	€ 149,64
H3-30	ZH3-30	30	127,28	133,28	60	60	25	20	158,42	€ 191,08
H3-34	ZH3-34	34	144,25	150,25	60	60	25	20	221,11	€ 247,02
H3-35	ZH3-35	35	148,49	154,49	60	60	25	20	229,46	€ 247,02
H3-36	ZH3-36	36	152,74	158,74	60	60	25	20	237,43	€ 299,81
H3-40	ZH3-40	40	169,71	175,71	60	80	25	20	282,75	€ 348,36
H3-45	ZH3-45	45	190,92	196,92	60	80	25	20	335,91	€ 432,83
H3-46	ZH3-46	46	195,16	201,16	60	80	25	20	361,78	€ 686,20
H3-50	ZH3-50	50	212,13	218,13	60	80	25	20	403,32	€ 686,20
H3-55	-	55	233,35	239,35	60	-	25	-	461,25	€ -
H3-56	-	56	237,59	243,59	60	-	25	-	484,71	€ -
H3-60	-	60	254,56	260,56	60	-	25	-	579,25	€ -
H3-65	-	65	275,77	281,77	60	-	25	-	657,75	€ -
H3-68	-	68	288,50	294,50	60	-	25	-	689,62	€ -
H3-70	-	70	296,98	302,98	60	-	25	-	710,48	€ -
H3-76	-	76	322,44	328,44	60	-	25	-	776,87	€ -
H3-80	-	80	339,41	345,41	60	-	25	-	839,98	€ -
H3-86	-	86	364,87	370,87	60	-	25	-	948,95	€ -
H3-90	-	90	381,84	387,84	60	-	25	-	1.016,38	€ -

↓ ↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓ ↓
H3-140 ZH3-140 140 Dimensioni: contattateci Su richiesta Su richiesta
 Dimensioni in mm

Altri prodotti...



T0

Molla di torsione, Inox



HTD8M_30

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



RURt

Ruota girevole a foro centrale, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra...



TCC_SS

Tenditore, Inox



PPRss

Piastrina con anello, Inox



GE

Chiusura a leva, Standard




HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale LWL



PRF_ART

Cerniere e giunti, Standard




RPP14

Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



STU

Boccola a sfere lineare e rotativa, Acciaio



GPLny

Scovolo, nylon



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Regolabile

Prodotti correlati



H3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata

...