

# Captive C washer **DIN 6371**



## HAR

## Steel

- Allows a shaft to be held with simple pivoting action
- Conforms to DIN 6371
- Material:  
Burnished steel

### Accessory

- Used with **HAS** shoulder screw (acc DIN 923)



### DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	B	ØD1	ØD2	ØD3	F	L1	L2	L3	L4	S	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 5
HAR9-38	7,5	38	9	6	3	19,6	11	29	19	9,8	0,061	✓	23,53 €
HAR9-43	9,5	43	9	8	3	21,6	14	32,5	21	9,8	0,076	-	24,71 €
HAR9-48	11,5	48	9	10	3	23,6	17	36,5	23	9,8	0,09	✓	27,72 €
HAR11-61	13,5	61	11	12	3	29,6	22	45	29	11,8	0,18	✓	34,64 €
HAR11-65	15,5	65	11	14	3	31,6	23	49	31	11,8	0,2	-	37,18 €
HAR11-68	17,5	68	11	16	3	33,6	25	50	33	11,8	0,21	-	39,26 €
HAR11-74	21,5	74	11	20	4	36,6	28	55	36	11,8	0,23	-	50,12 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...




HSS

Vite a spalla di precisione ISO7379, Acciaio trattato classe 12.9



RTE

Rotex®, elastico, acciaio



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare, Sfilabile



ACLEPP

Angolare, 2 fori



AC144

Piastrina di riscontro piatta per chiusura, 22mm



FAD

Piede snodato semplice, Piede inclinabile senza suola antiscivolo



BIM

Pistoncino a molla, miniatura



Q1

Cuscinetto orientabile a sfere, Acciaio




BLHB60

Rinvio angolare, fino a 70 Nm



RFK58B

Riduttore ipoidi inox, fino a 500 Nm



PRF JL5

Panel accessories, Guarnizione - Ø 5mm



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard (GP22-GP23)

## Prodotti correlati



HAS

Rondella girevole, Vite con spalla a testa piatta con intaglio