

Captive C washer **DIN 6371**



HAR

Steel

- Allows a shaft to be held with simple pivoting action
- Conforms to DIN 6371
- Material:
Burnished steel

Accessory

- Used with **HAS** shoulder screw (acc DIN 923)



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	B	ØD1	ØD2	ØD3	F	L1	L2	L3	L4	S	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 5
HAR9-38	7,5	38	9	6	3	19,6	11	29	19	9,8	0,061	✓	23,53 €
HAR9-43	9,5	43	9	8	3	21,6	14	32,5	21	9,8	0,076	-	24,71 €
HAR9-48	11,5	48	9	10	3	23,6	17	36,5	23	9,8	0,09	✓	27,72 €
HAR11-61	13,5	61	11	12	3	29,6	22	45	29	11,8	0,18	✓	34,64 €
HAR11-65	15,5	65	11	14	3	31,6	23	49	31	11,8	0,2	-	37,18 €
HAR11-68	17,5	68	11	16	3	33,6	25	50	33	11,8	0,21	-	39,26 €
HAR11-74	21,5	74	11	20	4	36,6	28	55	36	11,8	0,23	-	50,12 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



DGS1

Testa a snodo femmina, Acciaio / acciaio - Serie economica



GLT3E-58

Guide telescopiche acciaio, Estensione extra



SHW

Rondella semplice, Acciaio



CLG1

Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastra di base per profil...



BPH

Sfera portante a incastro cilindrico, Forte



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



FF50

Riduttore ad alberi paralleli, da 111 a 425 Nm



NCT

Giunto di collegamento, Ad




CHML50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



SMS

Ingranaggio conico spiroidale, 1:1



T0

Molla di torsione, Inox

Prodotti correlati



HAS

Rondella girevole, Vite con spalla a testa piatta con intaglio