



Ruota libera combinata ad aghi

Trascina in un senso di rotazione,
è libera nell'altro

HFL

- **Trasmette una coppia in un senso di rotazione, è libera nell'altro**
- Ruota libera combinata con cuscinetti lisci o gabbie a rulli
- Sopporta gli sforzi radiali
- T° d'utilizzo: da -30°C a +120°C
- Materiali:
 - Anello, aghi e molle: acciaio
 - Gabbia: plastica




Assemblaggio

- Alesaggio recettore N6
- Albero recettore h5
trattato rettificato 57-63 HRC

Info.

- (1) Utilizzo con grasso o con olio.
 (2) n_{gw} : albero girevole
 (3) n_{ga} : alesaggio girevole
 KF*: molle in plastica
 (T° d'utilizzo: da -10°C a +70°C, alesaggio N7 e albero h8)



Trascina in
un senso



Rotazione libera
nell'altro



Non usare su biciclette

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----|
| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ |
| Sc. | Prezzo-10% | Prezzo-15% | Prezzo-20% | Su richiesta | |

| Riferimenti | ØA | ØD | C | | Coppia ammissibile (Nm) | Velocità massima (1) | | Carico di base | | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|-------------|----|----|------|-----------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | -0,3 | r min. | | n_{gw} (2) | n_{ga} (3) | dinamico C (kN) | statico Co (kN) | |
| HFL0822KF* | 8 | 12 | 22 | 0,3 | 3,15 | 17 000 | 12 000 | 4,05 | 4,15 | 47,88 € |
| HFL1022 | 10 | 14 | 22 | 0,3 | 5,30 | 14 000 | 11 000 | 4,30 | 4,65 | 16,84 € |
| HFL1226 | 12 | 18 | 26 | 0,3 | 12,20 | 11 000 | 8 000 | 6,30 | 6,50 | 18,22 € |
| HFL1426 | 14 | 20 | 26 | 0,3 | 17,30 | 9 500 | 8 000 | 7,10 | 7,70 | 20,61 € |
| HFL1626 | 16 | 22 | 26 | 0,3 | 20,50 | 8 500 | 7 500 | 7,70 | 9,00 | 19,79 € |
| HFL1826 | 18 | 24 | 26 | 0,3 | 24,10 | 7 500 | 7 500 | 8,30 | 10,30 | 21,08 € |
| HFL2026 | 20 | 26 | 26 | 0,3 | 28,50 | 7 000 | 6 500 | 8,90 | 11,50 | 20,98 € |
| HFL2530 | 25 | 32 | 30 | 0,3 | 66,00 | 5 500 | 5 500 | 10,90 | 14,10 | 34,99 € |
| HFL3030 | 30 | 37 | 30 | 0,3 | 90,00 | 4 500 | 4 500 | 12,60 | 17,60 | 23,36 € |
| HFL3530 | 35 | 42 | 30 | 0,3 | 121,00 | 3 900 | 3 900 | 13,00 | 19,30 | 30,60 € |

Altri prodotti...



CHAPAMss

Cerniera a testa piatta a saldare, Inox o Alluminio



NT63

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 8 to 20 Nm - a treni paral...



CSSSS

Snodo sferico inox, Inox/ PTFE



LRRss

Interblocco di sicurezza, Chiusura a molla - inox



PCS62SS

Pignone a catena - Inox, 15.875mm (DIN 08B-1)



BPFLss

Supporto a flangia ovale a carico leggero inox, Inox



T39_T49

Molla di trazione al metro inox, al metro



RURt

Ruota girevole a foro centrale, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra...



SSE

Snodo sferico inox, Inox/PTFE



KB_UU

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



MLY_SS

Grillo con chiodo ad occhiello, Inox



AT10-25ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT10 a...

Prodotti correlati