



Ruota libera combinata ad aghi

Trascina in un senso di rotazione,
è libera nell'altro

HFL

- **Trasmette una coppia in un senso di rotazione, è libera nell'altro**
- Ruota libera combinata con cuscinetti lisci o gabbie a rulli
- Sopporta gli sforzi radiali
- T° d'utilizzo: da -30°C a +120°C
- Materiali:
 - Anello, aghi e molle: acciaio
 - Gabbia: plastica




Assemblaggio

- Alesaggio recettore N6
- Albero recettore h5
trattato rettificato 57-63 HRC

Info.

- (1) Utilizzo con grasso o con olio.
 (2) n_{gw} : albero girevole
 (3) n_{ga} : alesaggio girevole
 KF*: molle in plastica
 (T° d'utilizzo: da -10°C a +70°C, alesaggio N7 e albero h8)



Trascina in un senso



Rotazione libera nell'altro



Non usare su biciclette

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo-10%	Prezzo-15%	Prezzo-20%	Su richiesta	

Riferimenti	ØA	ØD	C		Coppia ammissibile (Nm)	Velocità massima (1)		Carico di base		Prezzo unit. da 1 a 5
			-0,3	r min.		n_{gw} (2)	n_{ga} (3)	dinamico C (kN)	statico Co (kN)	
HFL0822KF*	8	12	22	0,3	3,15	17 000	12 000	4,05	4,15	47,88 €
HFL1022	10	14	22	0,3	5,30	14 000	11 000	4,30	4,65	16,84 €
HFL1226	12	18	26	0,3	12,20	11 000	8 000	6,30	6,50	18,22 €
HFL1426	14	20	26	0,3	17,30	9 500	8 000	7,10	7,70	20,61 €
HFL1626	16	22	26	0,3	20,50	8 500	7 500	7,70	9,00	19,79 €
HFL1826	18	24	26	0,3	24,10	7 500	7 500	8,30	10,30	21,08 €
HFL2026	20	26	26	0,3	28,50	7 000	6 500	8,90	11,50	20,98 €
HFL2530	25	32	30	0,3	66,00	5 500	5 500	10,90	14,10	34,99 €
HFL3030	30	37	30	0,3	90,00	4 500	4 500	12,60	17,60	23,36 €
HFL3530	35	42	30	0,3	121,00	3 900	3 900	13,00	19,30	30,60 €

Altri prodotti...




RTL450
Calettatore di bloccaggio, Coppia elevata




VTHbr
Vite a testa esagonale - DIN933, Ottone



AT5M AT10M
Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



T5_11
Puleggia dentata di posizionamento tipo T, T5 alluminio




CDRs
Perno autobloccante, Cavo di ritegno



LOQ
Accessori per porte, Fermoporte a scatto



PSG15
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



PRT
Corona girevole Iglidur®, Iglidur®, alluminio e inox



IN1
Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



MEB
Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



DOM180
Accessori di collegamento, Kit di



MLY_SS
Grillo con chiodo ad occhiello, Inox

Prodotti correlati