

Ingranaggio dritto acciaio



Modulo 5,0

Acciaio C45


Serie economica

- Ingranaggio serie economica
- Angolo di pressione
- Materiale:
Acciaio C45 UNI7845

Info

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**

Venduto prealesato*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	Prealesaggio non garantito	Prezzo Unit. da 1 a 3
					ØA*	
HG5-12/ECO	12	60	70	45	16	✓ 20,70 €
HG5-13/ECO	13	65	75	50	16	✓ 22,76 €
HG5-14/ECO	14	70	80	55	20	✓ 26,58 €
HG5-15/ECO	15	75	85	60	20	✓ 27,34 €
HG5-16/ECO	16	80	90	65	20	✓ 31,54 €
HG5-17/ECO	17	85	95	70	20	✓ 33,67 €
HG5-18/ECO	18	90	100	70	20	✓ 38,16 €
HG5-19/ECO	19	95	105	70	20	✓ 41,08 €
HG5-20/ECO	20	100	110	80	20	✓ 46,50 €
HG5-21/ECO	21	105	115	80	20	✓ 48,61 €
HG5-22/ECO	22	110	120	80	25	✓ 54,43 €
HG5-23/ECO	23	115	125	90	25	✓ 57,07 €
HG5-24/ECO	24	120	130	90	25	✓ 64,39 €
HG5-25/ECO	25	125	135	90	25	✓ 66,31 €
HG5-26/ECO	26	130	140	100	25	✓ 71,60 €
HG5-27/ECO	27	135	145	100	25	✓ 75,85 €
HG5-28/ECO	28	140	150	100	25	✓ 81,32 €
HG5-29/ECO	29	145	155	100	25	✓ 94,19 €
HG5-30/ECO	30	150	160	100	25	✓ 106,16 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



FF30

Riduttore ad alberi paralleli, da 21.50 a 83 Nm



M0

Coppia ruota e vite senza fine , Bronzo



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



GAL48_OMNI

Ruota per trasportatore, Omnidirezionale




YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



F7-P-AM

Visualizzatore multifunzione, Anello magnetico



CF

Perno folle, Standard - acciaio



ZG2

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 9,1 Nm



PSPD40

Manopola a pressione, PVC nero



MDB_MTB


Ingranaggio conico in plastica stampata , 3:1



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



MR_MMR

Cremaiera sezione metrica, Acciaio



TRM

Cremaiera sezione circolare, Acciaio - modulo 1-6



HG5

Ingranaggio dritto acciaio , Acciaio 20NCD2



ZHG5

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)