

# Ingranaggio dritto in acciaio



## Modulo 5,0



## Acciaio 20NCD2



- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

### Opzione

- Numero di denti diverso, contattateci.



### Indicazione di coppia e di potenza

Per 50 denti a 1000 giri/mn.

	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	294	1570	80	120
kW	30,80	165	8,30	12,60

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	20+
Sc.	Prezzo -5% Su richiesta		

Codice	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Prezzo Unit. da 1 a 3	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	HG	HPG
HG5-12	12	60,00	70,00	40	20	Su richiesta	
HG5-14	14	70,00	80,00	50	25	78,42 €	
HG5-15	15	75,00	85,00	50	25	81,35 €	
HG5-18	18	90,00	100,00	70	30	94,73 €	
HG5-19	19	95,00	105,00	70	30	96,63 €	
HG5-20	20	100,00	110,00	80	30	157,43 €	
HG5-21	21	105,00	115,00	80	30	109,18 €	
HG5-22	22	110,00	120,00	80	30	113,31 €	
HG5-23	23	115,00	125,00	85	30	117,42 €	
HG5-24	24	120,00	130,00	85	30	121,59 €	
HG5-25	25	125,00	135,00	85	30	129,53 €	
HG5-30	30	150,00	160,00	100	30	196,33 €	
HG5-35	35	175,00	185,00	100	30	247,71 €	
HG5-38	38	190,00	200,00	100	38	260,54 €	
HG5-40	40	200,00	210,00	150	38	278,84 €	
HG5-42	42	210,00	220,00	150	38	293,43 €	
HG5-45	45	225,00	235,00	150	38	342,14 €	
HG5-50	50	250,00	260,00	150	38	483,46 €	
HG5-52	52	260,00	270,00	150	38	531,93 €	
HG5-55	55	275,00	285,00	150	38	594,17 €	
↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓							
HG5-115	115	575,00	585,00	Dimensioni: contattateci		Su richiesta	

Dimensioni in mm

Su richiesta

## Altri prodotti...



MFB\_MHB

Ingranaggio conico in plastica stampata , 1.5:1



BOXdhx

Box kit di spine filettate DIN7979D, Box kit - estraibile DIN 7979D



NPR

Morsetto porta catarifrangente,



PPG

Pistoncino a molla, Con flangia di fissaggio orizzontale



RMSA

Deceleratore, Regolabile



ZA

Albero per guida lineare, Acciaio temprato



RPCplss

Ruota fissa con piastra, Inox - Poliammide



BCM\_TP

Spazzola cilindrica modulare, Filo in tampico



WSRM

Dado cilindrico in polimero, Polimero



WING

Dado ad alette per serraggio manuale,



MDR

Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



CAP881

Catena a tapparella, Stretta serie 881

## Prodotti correlati




ZHG5

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



HG5-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



MR\_MMR

Cremagliera sezione metrica, Acciaio