


- **Ingranaggio serie economica**
- Angolo di pressione
- Materiale:
Acciaio C45 UNI7845


Info

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**

*Venduto prealesato**



Serie economica



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	Prealesaggio non garantito ØA*	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
HG6-12/ECO	12	72	84	54	16	✓	42,10 €
HG6-13/ECO	13	78	90	60	16	✓	51,58 €
HG6-15/ECO	15	90	102	70	20	✓	59,88 €
HG6-16/ECO	16	96	108	75	20	✓	63,65 €
HG6-18/ECO	18	108	120	80	20	✓	83,46 €
HG6-20/ECO	20	120	132	90	20	✓	96,77 €
HG6-24/ECO	24	144	156	110	25	✓	142,32 €
HG6-25/ECO	25	150	162	110	25	✓	152,31 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PHT
Maniglia a ponte, Fino a 250°C



VLBS
Anello di sollevamento, Articolato - a saldare



BCH_SS
Pomello a fungo inox, M3 a M8



PSG055
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303




RPCpl
Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide



DOMI120
Slitta di regolazione Domino 120, Slitta DOMILINE 120



PW_PWG1
Vite senza fine di precisione, Acciaio



MBrondelle
Cuscinetti a sfere - Accessorio, Rondella di arresto MB



RCX-6
Rondella sferica - DIN6319, convessa



BOX-TOR-H
Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 2.00mm



NT121
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 20 a 68 Nm - a treni



BABFCFO
Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia ovale


Prodotti correlati



HG6
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



ZHG6
Ingranaggio dritto in plastica lavorata, Plastica lavorata (delrin)



MR_MMR
Cremagliera sezione metrica, Acciaio



TRM
Cremagliera sezione circolare, Acciaio - modulo 1-6