


- **Ingranaggio serie economica**
- Angolo di pressione
- Materiale:
Acciaio C45 UNI7845


Info

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**

*Venduto prealesato**



Serie economica



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	Prealesaggio non garantito ØA*	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
HG6-12/ECO	12	72	84	54	16	✓	42,10 €
HG6-13/ECO	13	78	90	60	16	✓	51,58 €
HG6-15/ECO	15	90	102	70	20	✓	59,88 €
HG6-16/ECO	16	96	108	75	20	✓	63,65 €
HG6-18/ECO	18	108	120	80	20	✓	83,46 €
HG6-20/ECO	20	120	132	90	20	✓	96,77 €
HG6-24/ECO	24	144	156	110	25	✓	142,32 €
HG6-25/ECO	25	150	162	110	25	✓	152,31 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Barra dentata, AT10



Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio maschio



Rondella semplice - DIN125, Ottone



Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



Tavola di posizionamento a passo inverso manuale, 40kg



Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante verticale - acciaio



Ingranaggio conico inox, 1,5:1 2:1 3:1



Maniglia a ripresa - femmina, Plastica




Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



Ventosa, nitrile



Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a 24 Nm



Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno con ...


Prodotti correlati



Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



Cremagliera sezione metrica, Acciaio



Cremagliera sezione circolare, Acciaio - modulo 1-6