


- Impugnatura girevole singola
- Simile a DIN98
- Materiale :
Inox 1.4401 (316)
Finitura: lucida

Accessori

- Vedere volantino a razze inox HLUsS



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	ØD1	ØM3	ØD4	L1	L2	L3	SW	Prezzo unit. 1 a 2
HLUM-M6/SS	16	M6	11	57	12	11,45	8	16,06 €
HLUM-M8/SS	21	M8	14	71	14	13,45	10	20,32 €
HLUM-M10/SS	25	M10	16	86	16	14,45	11	26,09 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VRC2
Staffa di bloccaggio 2
lati, 2 lati



CHA_GC_1455
Cerniera a bandiera
inox, Ad avvitare



PR85
Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
83



PTAF100-PAMF100
Piede fissabile con
base lamiera Ø100, Ø
100



T39_T49
Molla di trazione al
metro inox, al metro



RHTplss
Ruota alte
temperature, fino a
200kg



DCG
Ventosa, nitrile



NKXR
Cuscinetto combinato
senza anello interno,
Needle and cylindrical
roller



MSP38
Inserto con piastrina a
incollare



CHT
Motore AC asincrono
trifase, 0,09kW




SHTP
Tavola lineare
Drylin®, Economica



BAGSS
Anello di bloccaggio
inox, Inox

Prodotti correlati



HLUss
Volantino a razze,
Inox 316