


- Impugnatura girevole singola
- Simile a DIN98
- Materiale :  
Inox 1.4401 (316)  
Finitura: lucida

### Accessori

- Vedere volantino a razze inox HLUsS



### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |      |              |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+     | 3+  | 5+   | 10+          |
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |


| Codici      | ØD1 | ØM3 | ØD4 | L1 | L2 | L3    | SW | Prezzo unit.<br>1 a 2 |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|-------|----|-----------------------|
| HLUM-M6/SS  | 16  | M6  | 11  | 57 | 12 | 11,45 | 8  | 16,06 €               |
| HLUM-M8/SS  | 21  | M8  | 14  | 71 | 14 | 13,45 | 10 | 20,32 €               |
| HLUM-M10/SS | 25  | M10 | 16  | 86 | 16 | 14,45 | 11 | 26,09 €               |

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BCA  
Boccia scanalata,  
Acciaio



AXTR  
Puleggia folle, Perno



QM  
Cuscinetto, Bronzo  
autolubrificante  
OILITE



AC156-157  
Riscontro per chiusura  
a leva rigida ad  
anello, 25.5mm



CMM  
Testa a snodo, Acciaio  
/ bronzo




AT5M AT10M  
Cinghia aperta al  
metro, AT10  
Poliuretano armatura  
in acciaio



BEAS  
Manopola, stella,  
antistatico



BOX-TOR-MAX  
Valigetta di  
guarnizioni toriche in  
nitrile, 2.90 x 1.78mm  
a 82.14 x 3.53




PO  
Impugnatura di  
carterizzazione - Multi-  
settore, Foro liscio



PXHG2  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati,  
Acciaio 20NCD2



SH1  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCD2



G0  
Ingranaggio dritto,  
Acciaio 20NCD2

## Prodotti correlati



HLUss  
Volantino, Inox 316