


- Impugnatura girevole singola
- Simile a DIN98
- Materiale :
Inox 1.4401 (316)
Finitura: lucida

Accessori

- Vedere volantino a razze inox HLUs



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+	10+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codici	ØD1	ØM3	ØD4	L1	L2	L3	SW	Prezzo unit. 1 a 2
HLUM-M6/SS	16	M6	11	57	12	11,45	8	16,06 €
HLUM-M8/SS	21	M8	14	71	14	13,45	10	20,32 €
HLUM-M10/SS	25	M10	16	86	16	14,45	11	26,09 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PW_PWG25
Vite senza fine di
precisione, Inox



PTA150
Piede snodato con
base stampata Ø150,
Ø 150



TCXR
Tenditore per catena
automatico, Con
pignone acciaio



AC156-157
Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm



BDM
Perno ad innesto per
bocca magnetica,
Bloccaggio magnetico
rapido ...



LVT
Mini martinetto
motorizzato 2A, 2
ampere



EHD08-9
Riduttore coassiale,
da 35 a 50 Nm



RPCtc
Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
Poliammide - a doppio
bloc...



PRF-GPB
Guide for aluminium
profile, Rail for 8mm
wide slots



BAC105
Contenitore a becco,
8mm




PAM_SS
Piede snodato con
base lamiera, Ø 30 &
40



RLR
Tenditore per catene
Roll-Ring®, Roll-
Ring® Self-adjusting

Prodotti correlati



HLUss
Volantino a razze,
Inox 316