


- Volantino singolo
- Conforme a DIN950
- Versione con e senza scanalatura di chiavetta conforme a DIN6885-1
- Materiale:
Inox 1.4401 (316)
Finitura: tornito e lucidato



Accessori

- Vedere impugnatura girevole HLUss



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L3	M	K	T	N. di raggi	Prezzo unit. 1 a 2
Senza scanalatura di chiavetta										
HLU100-10/SS	100	10	26	17	33	M6	-	-	3	52,98 €
HLU125-12/SS	125	12	28	18	36	M8	-	-	3	75,98 €
HLU140-14/SS	140	14	30	19	39	M8	-	-	3	98,03 €
HLU160-16/SS	160	16	32	20	40	M10	-	-	3	112,01 €
HLU200-18/SS	200	18	38	24	45	M10	-	-	3	196,63 €
Con scanalatura di chiavetta										
HLU100-10K/SS	100	10	26	17	33	M6	3	11,4	3	55,64 €
HLU125-12K/SS	125	12	28	18	36	M8	4	13,8	3	78,65 €
HLU140-14K/SS	140	14	30	19	39	M8	5	16,3	3	100,72 €
HLU160-16K/SS	160	16	32	20	40	M10	5	18,3	3	114,68 €
HLU200-18K/SS	200	18	38	24	45	M10	6	20,8	3	200,56 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PR125

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 123



BCFH

Pomello a fungo Hygienic Usit®, Con perno filettato e collare alto



VPR

Vite ad alette Hygienic Usit®, Inox



UCP_PBT

Cuscinetto ritto polimero inox, polimero e inox



PRF4545_P

Profilato alluminio per camera bianca, 45 x 45 mm




BLHB40

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 10.3 Nm



CHCSS

Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2



MRS

Cremagliera sezione metrica, Inox



RFK28B

Riduttore ipoide inox, fino a 130 Nm




HK

Accessorio di serraggio manuale,



CHAPAMss

Cerniera a testa piatta a saldare, Inox o



PM3

Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo

Prodotti correlati



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304



HLUMss

Impugnatura girevole, Inox 316



V3RA_PT

Volantino a tre razze, Poliammide



V3RA

Volantino a tre razze, Poliammide