


- Volantino singolo
- Conforme a DIN950
- Versione con e senza scanalatura di chiavetta conforme a DIN6885-1
- Materiale:
Inox 1.4401 (316)
Finitura: tornito e lucidato



Accessori

- Vedere impugnatura girevole HLUss



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L3	M	K	T	N. di raggi	Prezzo unit. 1 a 2
Senza scanalatura di chiavetta										
HLU100-10/SS	100	10	26	17	33	M6	-	-	3	52,98 €
HLU125-12/SS	125	12	28	18	36	M8	-	-	3	75,98 €
HLU140-14/SS	140	14	30	19	39	M8	-	-	3	98,03 €
HLU160-16/SS	160	16	32	20	40	M10	-	-	3	112,01 €
HLU200-18/SS	200	18	38	24	45	M10	-	-	3	196,63 €
Con scanalatura di chiavetta										
HLU100-10K/SS	100	10	26	17	33	M6	3	11,4	3	55,64 €
HLU125-12K/SS	125	12	28	18	36	M8	4	13,8	3	78,65 €
HLU140-14K/SS	140	14	30	19	39	M8	5	16,3	3	100,72 €
HLU160-16K/SS	160	16	32	20	40	M10	5	18,3	3	114,68 €
HLU200-18K/SS	200	18	38	24	45	M10	6	20,8	3	200,56 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



NT91

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 10 a 35 Nm - a treni paral...



BLM

Pressore liscio a molla, Corpo inox



VRM

Anello di sollevamento, Orientabile femmina



ETQ

Porta etichette per profili alluminio, Porta etichette



D-PAR_SS

Piedino antivibrante parabolico, inox



PSEC

Maniglia a ponte di sicurezza, Termoplastica




DHX

Spina cilindrica filetto interno, estraibile DIN 7979D



T10courroie

Cinghia di posizionamento T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



T5M_T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura



RVM14

Riduttore manuale, A ruota e vite senza fine



CHMBR

Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHM e



UGPL

Unità di guida per cilindrico, Cuscinetto lungo

Prodotti correlati



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304



HLUMss

Impugnatura girevole, Inox 316



V3RA_PT

Volantino a tre razze, Poliammide



V3RA

Volantino a tre razze, Poliammide