


- Volantino singolo
- Conforme a DIN950
- Versione con e senza scanalatura di chiavetta conforme a DIN6885-1
- Materiale:  
Inox 1.4401 (316)  
Finitura: tornito e lucidato



### Accessori

- Vedere impugnatura girevole HLUMss



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L3	M	K	T	N. di raggi	Prezzo unit. 1 a 2
<b>Senza scanalatura di chiavetta</b>										
HLU100-10/SS	100	10	26	17	33	M6	-	-	3	52,98 €
HLU125-12/SS	125	12	28	18	36	M8	-	-	3	75,98 €
HLU140-14/SS	140	14	30	19	39	M8	-	-	3	98,03 €
HLU160-16/SS	160	16	32	20	40	M10	-	-	3	112,01 €
HLU200-18/SS	200	18	38	24	45	M10	-	-	3	196,63 €
<b>Con scanalatura di chiavetta</b>										
HLU100-10K/SS	100	10	26	17	33	M6	3	11,4	3	55,64 €
HLU125-12K/SS	125	12	28	18	36	M8	4	13,8	3	78,65 €
HLU140-14K/SS	140	14	30	19	39	M8	5	16,3	3	100,72 €
HLU160-16K/SS	160	16	32	20	40	M10	5	18,3	3	114,68 €
HLU200-18K/SS	200	18	38	24	45	M10	6	20,8	3	200,56 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CHTRB

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 4,7 Nm



GB-RA

Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3



GGP

Vite ad alette, Tecnopolimero con inserto in inox



AT5P\_AT10P

Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10



HW\_HT

Guida su semi-binari, Ruota



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



RBNpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - caucciù




H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1



VEL

Rotolo a strappo fermacavi, cavi



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø



PTMR

Telescopio furniture foot, threaded stud

## Prodotti correlati



VPPTss

Volantino pieno con impugnatura girevole, Inox 304



HLUMss

Impugnatura girevole, Inox 316



V3RA\_PT

Volantino a tre razze, Poliammide



V3RA

Volantino a tre razze, Poliammide