

Hexagonal spacer


Sta Stock

HS

Stainless steel 303

- Female/female pillar
- Material: stainless steel 303
- Sold by the packet

-15%**



DISCOUNTS

N° packets	1+	5+	20+	100+
Disc.	List -20%	-30%	On request	

Part number	Thread ØM	L	TL	AF	Qty per packet	Stock*	Price per packet
HS3-5/B	M3	5	5	5,5	20	✓	13,72 €
HS3-8/B	M3	8	8	5,5	20	-	14,52 €
HS3-10/B	M3	10	10	5,5	20	✓	14,81 €
HS3-12/B	M3	12	12	5,5	20	✓	16,39 €
HS3-15/B	M3	15	15	5,5	20	✓	18,04 €
HS3-18/B	M3	18	18	5,5	20	✓	20,46 €
HS3-20/B	M3	20	20	5,5	20	✓	22,45 €
HS3-25/B	M3	25	10	5,5	20	-	23,64 €
HS3-35/B	M3	35	10	5,5	20	-	26,26 €
HS3-40/B	M3	40	10	5,5	20	-	26,92 €
HS3-45/B	M3	45	10	5,5	20	-	27,68 €
HS4-5/B	M4	5	5	7,0	20	-	16,24 €
HS4-8/B	M4	8	8	7,0	20	-	17,70 €
HS4-10/B	M4	10	10	7,0	20	✓	19,38 €
HS4-12/B	M4	12	12	7,0	20	✓	20,76 €
HS4-15/B	M4	15	15	7,0	20	-	23,26 €
HS4-18/B	M4	18	18	7,0	20	-	25,29 €
HS4-20/B	M4	20	20	7,0	20	✓	25,74 €
HS4-25/B	M4	25	10	7,0	20	✓	26,13 €

*Depending on availability

**On price list 2012

Altri prodotti...



CSSSS

Snodo sferico inox,
Inox/ PTFE



MLY_SS

Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox




VRSF

Anello di
sollevamento,
Orientabile maschio



RFVcap

Coperchio di
protezione inox,
Coperchio di
protezione aperto



GBMf

Dado per vite a sfere,
Dado flangiato a
circuiti multipli




HK

Accessorio di
serraggio manuale,
Serraggio manuale
LWH



UCF

Cuscinetto a flangia
quadrata in ghisa,
Ghisa




CHB

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
41 Nm



HG8-ECO

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio C45



PF55

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
57 Nm



UTKswr

Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V



AT5M AT10M

Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT5
Poliuretano armatura
in acciaio

Prodotti correlati



MPS

Distanziatore
esagonale, Inox 303



MHX

Manicotto esagonale
maschiato, Esagonale
- acciaio