

# Hexagonal spacer


Sta Stock

## HS

## Stainless steel 303

- Female/female pillar
- Material: stainless steel 303
- Sold by the packet

**-15%\*\***



### DISCOUNTS

N° packets	1+	5+	20+	100+
Disc.	List -20%	-30%	On request	

Part number	Thread ØM	L	TL	AF	Qty per packet	Stock*	Price per packet
HS3-5/B	M3	5	5	5,5	20	✓	13,72 €
HS3-8/B	M3	8	8	5,5	20	-	14,52 €
HS3-10/B	M3	10	10	5,5	20	✓	14,81 €
HS3-12/B	M3	12	12	5,5	20	✓	16,39 €
HS3-15/B	M3	15	15	5,5	20	✓	18,04 €
HS3-18/B	M3	18	18	5,5	20	✓	20,46 €
HS3-20/B	M3	20	20	5,5	20	✓	22,45 €
HS3-25/B	M3	25	10	5,5	20	-	23,64 €
HS3-35/B	M3	35	10	5,5	20	-	26,26 €
HS3-40/B	M3	40	10	5,5	20	-	26,92 €
HS3-45/B	M3	45	10	5,5	20	-	27,68 €
HS4-5/B	M4	5	5	7,0	20	-	16,24 €
HS4-8/B	M4	8	8	7,0	20	-	17,70 €
HS4-10/B	M4	10	10	7,0	20	✓	19,38 €
HS4-12/B	M4	12	12	7,0	20	✓	20,76 €
HS4-15/B	M4	15	15	7,0	20	-	23,26 €
HS4-18/B	M4	18	18	7,0	20	-	25,29 €
HS4-20/B	M4	20	20	7,0	20	✓	25,74 €
HS4-25/B	M4	25	10	7,0	20	✓	26,13 €

\*Depending on availability

\*\*On price list 2012

## Altri prodotti...



HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale T



AXTR

Puleggia folle, Perno



DOG111

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 6 Nm



D19 D29

Molla di compressione al metro inox, al metro



BL15

Rinvio angolare, da 1.10 a 6 Nm



BAG0

Anello di bloccaggio, Inox




M1

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303




M2

Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



J65

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.80



IN1

Ingranaggio interno, Plastica lavorata



ES

Simple support base (bipod), Plastic

## Prodotti correlati



MPS

Distanziatore esagonale, Inox 303



MHX

Manicotto esagonale maschiato, Esagonale - acciaio