

Hexagonal spacer


Sta Stock

HS

Stainless steel 303

- Female/female pillar
- Material: stainless steel 303
- Sold by the packet

-15%**



DISCOUNTS

N° packets	1+	5+	20+	100+
Disc.	List -20%	-30%	On request	

Part number	Thread ØM	L	TL	AF	Qty per packet	Stock*	Price per packet
HS3-5/B	M3	5	5	5,5	20	✓	13,72 €
HS3-8/B	M3	8	8	5,5	20	-	14,52 €
HS3-10/B	M3	10	10	5,5	20	✓	14,81 €
HS3-12/B	M3	12	12	5,5	20	✓	16,39 €
HS3-15/B	M3	15	15	5,5	20	✓	18,04 €
HS3-18/B	M3	18	18	5,5	20	✓	20,46 €
HS3-20/B	M3	20	20	5,5	20	✓	22,45 €
HS3-25/B	M3	25	10	5,5	20	-	23,64 €
HS3-35/B	M3	35	10	5,5	20	✓	26,26 €
HS3-40/B	M3	40	10	5,5	20	-	26,92 €
HS3-45/B	M3	45	10	5,5	20	-	27,68 €
HS4-5/B	M4	5	5	7,0	20	-	16,24 €
HS4-8/B	M4	8	8	7,0	20	-	17,70 €
HS4-10/B	M4	10	10	7,0	20	✓	19,38 €
HS4-12/B	M4	12	12	7,0	20	✓	20,76 €
HS4-15/B	M4	15	15	7,0	20	-	23,26 €
HS4-18/B	M4	18	18	7,0	20	-	25,29 €
HS4-20/B	M4	20	20	7,0	20	✓	25,74 €
HS4-25/B	M4	25	10	7,0	20	✓	26,13 €

*Depending on availability


**On price list 2012

Altri prodotti...



T10_21_AL

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 all...



TC1rp

Tenditore per catena automatico, Con pattino 180°



AWMP

Albero in alluminio per guida lineare, Alluminio



J65

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.80 a 2.95 - a treni para...



APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto




BOX-TOR-H

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 2.00mm a 45.20 x...



SBS_L

Giunzione per catena al metro, Falsa maglia - inox



RPP14

Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare, Sfilabile



LOQ

Accessori per porte, Fermaporte a scatto



SEH

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante -



R203

Molla per stampi ISO10243, Leggero

Prodotti correlati



MPS

Distanziatore esagonale, Inox 303



MHX

Manicotto esagonale maschiato, Esagonale - acciaio