

## Acciaio o ghisa

## Passo 14 mm

Larghezza cinghia 55mm

- Per cinghia RPP14
- Passo: 14mm
- Materiale:  
Ghisa o  
Acciaio fosfatato in base alle  
dimensioni

Venduta  
prealesata\*\*






### Accessori

- Cinghie RPP14
- Rulli tenditori GTC

### Info

- \*\*Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Mate-riale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDi	F	L	Prealesaggio non garantito	Prezzo Unit.
28HTD14M-55F	Acciaio	28	124,78	122,12	128	100	-	70	85	24	89,58 €
29HTD14M-55F		29	129,23	126,57	138	100	-	70	85	24	119,44 €
30HTD14M-55F		30	133,69	130,99	138	100	-	70	85	24	111,16 €
32HTD14M-55F		32	142,60	139,88	154	100	-	70	85	24	125,82 €
34HTD14M-55F		34	151,52	148,79	160	100	-	70	85	24	142,46 €
36HTD14M-55F		36	160,43	157,68	168	100	-	70	85	24	159,29 €
38HTD14M-55F		38	169,34	166,60	183	120	-	70	85	24	167,41 €
40HTD14M-55F		40	178,25	175,49	188	120	-	70	85	24	187,60 €
44HTD14M-55F		44	196,08	193,28	211	120	-	70	85	24	228,27 €
48HTD14M-55F		Ghisa	48	213,90	211,11	226	135	170	70	70	24
56HTD14M-55F	56		249,55	246,76	256	135	207	70	70	28	265,15 €
64HTD14M-55F	64		285,21	282,41	296	135	240	70	70	28	270,36 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PGNT

Impugnatura termoplastica a T, Con perno filettato



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



LRR

Chiavistello con perno prismatico, Gancio



SEH

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante - inox



ACL-FPA

Accessori per pannelli, Morsetto angolare



PRF\_RR

Elementi di giunzione, Piastra di raccordo



SBS\_L

Giunzione per catena al metro, Maglia di giunzione - inox




BAC105

Contenitore a becco, 8mm



SUPTOOL

Attrezzo di montaggio per calettatori, Per calettatori di bloccaggio



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8 Poliuretano armatura in acciaio



BAC105

Contenitore a becco, 8mm



TK

Manicotto a sfere autoallineante Topball, Autoallineante, Topball

## Prodotti correlati



RPP14

Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti