

Passo 3mm

Alluminio

Larghezza cinghia 9mm





- Per cinghia RPP3
- Passo: 3mm
- Materiale:
Alluminio

Accessori

- Cinghie RPP3
- Rulli tenditori GTC

Info

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%	Su richiesta	

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio non garantito	Prezzo unit.
								ØA**	da 1 a 5
10HTD3M-09F	10	9,55	8,79	13,0	13,0	10,2	17,5	Pieno	6,33 €
12HTD3M-09F	12	11,46	10,70	15,0	15,0	10,2	17,5	Pieno	6,33 €
14HTD3M-09F	14	13,37	12,61	16,0	16,0	10,2	17,5	Pieno	6,45 €
15HTD3M-09F	15	14,32	13,56	17,5	17,5	10,2	17,5	Pieno	6,45 €
16HTD3M-09F	16	15,28	14,52	17,5	10,0	12,8	20,6	4	6,91 €
18HTD3M-09F	18	17,19	16,43	20,0	11,0	12,8	20,6	6	7,02 €
20HTD3M-09F	20	19,10	18,34	23,0	13,0	12,8	20,6	6	7,07 €
21HTD3M-09F	21	20,05	19,29	25,0	14,0	12,8	20,6	6	7,29 €
22HTD3M-09F	22	21,01	20,25	25,0	14,0	12,8	20,6	6	7,54 €
24HTD3M-09F	24	22,92	22,16	25,0	14,0	12,8	20,6	6	8,01 €
26HTD3M-09F	26	24,83	24,07	28,0	16,0	12,8	20,6	6	8,18 €
28HTD3M-09F	28	26,74	25,98	32,0	18,0	12,8	20,6	6	8,31 €
30HTD3M-09F	30	28,65	27,89	32,0	20,0	12,8	20,6	6	8,47 €
32HTD3M-09F	32	30,56	29,80	36,0	22,0	12,8	20,6	6	9,03 €
36HTD3M-09F	36	34,38	33,62	39,0	26,0	13,4	22,2	6	9,59 €
40HTD3M-09F	40	38,20	37,44	42,0	28,0	13,4	22,2	6	10,57 €
44HTD3M-09F	44	42,02	41,26	48,0	33,0	13,4	22,2	6	12,19 €
48HTD3M-09	48	45,84	45,08	-	33,0	13,4	22,2	8	13,21 €
60HTD3M-09	60	57,30	56,54	-	33,0	13,4	22,2	8	14,81 €
72HTD3M-09	72	68,75	67,99	-	33,0	13,4	22,2	8	16,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



AT5P_AT10P

Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10




BEAB

Manopola, stella, anti-bacterial



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Acciaio



RPP8

Cinghia di trasmissione RPP, RPP8



RURp

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Poliuretano - Mozzo alluminio (U...



DKONSL

Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio maschio



HTD14M_55

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



TPEF

Ruota per profili alluminio, Fissa



DOMI50

Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



PPF


Pistoncino a molla, con flangia



BLM

Pressore liscio a molla, Corpo termoplastica

Prodotti correlati



RPP3

Cinghia di trasmissione RPP, RPP3



GTC

Rullo tendcinghia, Per applicazioni correnti