

Puleggia dentata di trasmissione

Passo 5mm

Acciaio o alluminio

Larghezza cinghia 15mm




- Per cinghia RPP5
- Passo: 5mm
- Materiale:
Alluminio o
Acciaio fosfatato in base
alle dimensioni

Accessori

- Cinghie RPP5
- Rulli tenditori GTC

Info

- ****Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione**
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%	-12%	Su richiesta

Codice	Mate-riale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDi	F	L	Prealesaggio non garantito	ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12HTD5M-15F	Acciaio	12	19,10	17,96	23,0	13,0	-	20,5	26,0	Pleno	✓	✓	6,69 €
14HTD5M-15F		14	22,28	21,14	25,0	13,0	-	20,5	26,0	6	✓	✓	7,07 €
15HTD5M-15F		15	23,87	22,73	28,0	16,0	-	20,5	26,0	6	✓	✓	7,54 €
16HTD5M-15F		16	25,46	24,32	28,0	16,5	-	20,5	26,0	6	✓	✓	7,67 €
18HTD5M-15F		18	28,65	27,51	32,0	20,0	-	20,5	26,0	6	✓	✓	8,31 €
20HTD5M-15F		20	31,83	30,69	36,0	23,0	-	20,5	26,0	6	✓	✓	8,80 €
21HTD5M-15F		21	33,42	32,28	38,0	24,0	-	20,5	26,0	6	-	✓	9,18 €
22HTD5M-15F		22	35,01	33,87	39,0	25,5	-	20,5	26,0	6	✓	✓	9,59 €
24HTD5M-15F		24	38,20	37,06	42,0	27,0	-	20,5	28,0	6	✓	✓	10,32 €
26HTD5M-15F		26	41,38	40,24	44,0	30,0	-	20,5	28,0	6	✓	✓	10,90 €
28HTD5M-15F		28	44,56	43,42	48,0	30,5	-	20,5	28,0	6	✓	✓	11,74 €
30HTD5M-15F		30	47,75	46,60	51,0	35,0	-	20,5	28,0	6	✓	✓	12,69 €
32HTD5M-15F	32	50,93	49,79	54,0	38,0	-	20,5	28,0	8	✓	✓	13,34 €	
36HTD5M-15F	36	57,30	56,16	60,0	38,0	-	20,5	28,0	8	✓	✓	14,09 €	
40HTD5M-15F	40	63,66	62,52	71,0	38,0	-	20,5	28,0	8	✓	✓	15,18 €	
44HTD5M-15	Alluminio	44	70,03	68,89	-	38,0	54	20,5	30,0	8	✓	✓	22,81 €
48HTD5M-15		48	76,39	75,25	-	38,0	61	20,5	30,0	8	✓	✓	25,18 €
60HTD5M-15		60	95,49	94,35	-	50,0	80	20,5	30,0	8	✓	✓	37,34 €
72HTD5M-15		72	114,59	113,45	-	50,0	100	20,5	30,0	8	✓	✓	50,66 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



ACLEPP

Angolare, 4 fori



PR820

Ruota di rinvio, Serie 820 e 815



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



NT122

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 32 a 85 Nm - a treni paral...



BLHM30

Rinvio angolare, fino a 4.4 Nm



HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



NJM

Connettore rinvio d'angolo, Multiplo



RFK48C

Riduttore ipoide inox, fino a 350 Nm



OP3_14_06

Accessorio per indicatori, Boccola di riduzione



PFC


Piede fisso, Livellamento per piccoli elementi



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 7kg

Prodotti correlati



RPP5

Cinghia di trasmissione RPP, RPP5



GTC

Rullo tendcinghia, Per applicazioni correnti