

Puleggia dentata di trasmissione

Passo 5mm

Acciaio o alluminio

Larghezza cinghia 15mm




- Per cinghia RPP5
- Passo: 5mm
- Materiale:
Alluminio o
Acciaio fosfatato in base
alle dimensioni

Accessori

- Cinghie RPP5
- Rulli tenditori GTC

Info

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%		Su richiesta

Codice	Mate-riale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDi	F	L	Prealesaggio non garantito	ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12HTD5M-15F	Acciaio	12	19,10	17,96	23,0	13,0	-	20,5	26,0	Pleno		✓	6,69 €
14HTD5M-15F		14	22,28	21,14	25,0	13,0	-	20,5	26,0	6		✓	7,07 €
15HTD5M-15F		15	23,87	22,73	28,0	16,0	-	20,5	26,0	6		✓	7,54 €
16HTD5M-15F		16	25,46	24,32	28,0	16,5	-	20,5	26,0	6		✓	7,67 €
18HTD5M-15F		18	28,65	27,51	32,0	20,0	-	20,5	26,0	6		✓	8,31 €
20HTD5M-15F		20	31,83	30,69	36,0	23,0	-	20,5	26,0	6		✓	8,80 €
21HTD5M-15F		21	33,42	32,28	38,0	24,0	-	20,5	26,0	6		-	9,18 €
22HTD5M-15F		22	35,01	33,87	39,0	25,5	-	20,5	26,0	6		✓	9,59 €
24HTD5M-15F		24	38,20	37,06	42,0	27,0	-	20,5	28,0	6		✓	10,32 €
26HTD5M-15F		26	41,38	40,24	44,0	30,0	-	20,5	28,0	6		✓	10,90 €
28HTD5M-15F		28	44,56	43,42	48,0	30,5	-	20,5	28,0	6		✓	11,74 €
30HTD5M-15F		30	47,75	46,60	51,0	35,0	-	20,5	28,0	6		✓	12,69 €
32HTD5M-15F		32	50,93	49,79	54,0	38,0	-	20,5	28,0	8		✓	13,34 €
36HTD5M-15F		36	57,30	56,16	60,0	38,0	-	20,5	28,0	8		✓	14,09 €
40HTD5M-15F	40	63,66	62,52	71,0	38,0	-	20,5	28,0	8		✓	15,18 €	
44HTD5M-15	Alluminio	44	70,03	68,89	-	38,0	54	20,5	30,0	8		✓	22,81 €
48HTD5M-15		48	76,39	75,25	-	38,0	61	20,5	30,0	8		✓	25,18 €
60HTD5M-15		60	95,49	94,35	-	50,0	80	20,5	30,0	8		✓	37,34 €
72HTD5M-15		72	114,59	113,45	-	50,0	100	20,5	30,0	8		✓	50,66 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Inox 303



WS16

Binaro Drylin® W, Binaro



CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per crimpatura



YG0

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



MFB_MHB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 4:1



DOMI120

Slitta di regolazione Domino 120, Slitta DOMILINE 120 con contatore ...



BIMSS

Pistoncino a molla, Miniatura inox



RPB

Vite a ricircolo di sfere, Supporto



STL

Guida con spazzola, Binaro



G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



DB


Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



DER71

Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW, 0.25 a 0.37kW

Prodotti correlati



RPP5

Cinghia di trasmissione RPP, RPP5



GTC

Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti